

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

Винтове S-DS10 на Hilti за гипсфазер
№ Hilti-SF-DoP-015

- Уникален идентификационен код на типа на продукта: Винтове S-DS10 на Hilti за гипсфазер
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Типът и номерът на партидата са показани на опаковката
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Приложение	Винтове за гипсфазер
Обхват размери на продукта	Диаметър на резбата 3,9 mm
Материал на основата и закрепван материал	Гипсфазер към метален профил с клас на стоманата $\geq S235$ или дърво
Състояние на основния материал	Дебелина на металния профил $t \leq 0,88$ mm. Необходима дълбочина на анкеровката в дърво ≥ 20 mm
Материал на крепежните елементи, покрития	S-DS10 Z: Въглеродна стомана, електролитно поцинкована
Тип на главата на крепежните елементи	Малка тропметна глава
Тип на резбата на крепежните елементи	Hi-Lo резба

- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Лихтенщайн
- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: не е приложимо
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 4
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Съгласно EN 14566:2009-10 не се изискват задачи като трета страна
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е била издадена Европейска техническа оценка: не е приложимо

9. Деклариран експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Деклариран експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на огъване	Минава	EN 14566:2009-10
Корозионна устойчивост	S-DS10 Z: ≥ 48 часово изпитване на корозионна устойчивост чрез напръскване със сол	
Съпротива на опън	≥ 450 N	
Реакция на огън	Клас A1, без принос за пожар	
Повърхностна твърдост	≥ 55 HRC	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:



Tassilo Deinzer

Ръководител на бизнес отдел "Директен монтаж"
качеството", бизнес отдел "Винтов монтаж"



Walter Hollenstein

Ръководител на "Управление на

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1 юли 2013 г.

ОБРАЗОК