



HILTI

Hilti Σκοπτικό TE 1000-AVR

ΣΠΑΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΚΟΡ

Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση.

Ασυναγώνιστη δύναμη.

Το Hilti TE 1000-AVR δεύτερης γενιάς με τη τεχνολογία HiDrive αποδίδει αυξημένη κατά 50% σκαπτική δύναμη με ελάχιστους κραδασμούς.



Δοκιμάστε το καινούριο TE 1000-AVR με τεχνολογία Hi Drive.

Το πιο δυνατό 12κιλο σκαπτικό είναι εδώ. Και μαζί με αυτό η τεχνολογία Hi Drive: Η μηχανική τεχνογνωσία της Hilti στις καλύτερες στιγμές της για τη μέγιστη απόδοση και μακροζωία του εργαλείου!

Αξεσουάρ TE 1000-AVR

Αυξήστε τη παραγωγικότητά σας με το νέου τεχνολογικού σχεδιασμού πολυγωνικό βελόνι, για περισσότερο σκάψιμο χωρίς κολλήματα στο σκυρόδεμα.



- Υψηλότερες επιδόσεις: Περισσότερο σκάψιμο σε λιγότερο χρόνο.
- Αυτοακονιζόμενο.
- Νέος σχεδιασμός με πλατιές αυλακώσεις για ελαχιστοποίηση κολλημάτων στο σκυρόδεμα.
- Μείωση της αιωρούμενης σκόνης και ελαχιστοποίηση εισαγωγής της στο εργαλείο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	TE 1000-AVR
Ενέργεια μονής κρούσης:	26 J
Ισχύς:	1750 W
Βάρος:	12.5 kg
Κραδασμοί:	5 m/s ²
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	710 x 141 x 305 mm



Δυναμική μετάδοση ισχύος.

Ο διακόπτης ταχυτήτων, ο σφυρηλατημένος κινητήρας και το άκρο σύνδεσης είναι σχεδιασμένα για την ασφαλή και άνετη μετάδοση ισχύος 26 joule, καθώς και τρεις θάλαμοι λίπανσης εμποδίζουν τη σκόνη να εισχωρήσει στο εργαλείο.

Ηλεκτρονικό σύστημα Διαχείρισης.

Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προστατεύει το TE 1000-AVR από τις διακυμάνσεις τάσης, παρακολουθεί συνεχώς τις κινήσεις του κινητήρα και την απόδοση ισχύος. Ένα ενσωματωμένο κέντρο ελέγχου στο εργαλείο σας!

Υψηλή απόδοση κινητήρα.

Ο νέος κινητήρας SR του TE 1000 AVR χωρίς ψήκτρες, έχει τη μέγιστη απόδοση με το λιγότερο βάρος, μειώνοντας τη συχνότητα και τα κόστη συντήρησης στο ελάχιστο.

Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση.