



Bušenje i sječenje

Hilti. Djelotvorniji. Pouzdaniji.

Nova generacija elektropneumatskih čekića Hilti

stranica 52



Udarne bušilice

Bušilica UD 16	stranica 54
Bušilica UD 30	stranica 55
Udarne bušilice TE 1	stranica 56
Udarne bušilice TE 2-S	stranica 57
Udarne bušilice TE 2-M	stranica 58
Udarne bušilice TE 7	stranica 59
Udarne bušilice TE 7-C	stranica 60
Udarne bušilice TE 30-C-AVR	stranica 61
Udarne bušilice TE 30-M-AVR	stranica 61
Akumulatorska udarna bušilica TE 2-A22	stranica 62
Akumulatorska udarna bušilica TE 4-A22	stranica 63
Akumulatorska udarna bušilica TE 6-A36-AVR	stranica 64
Akumulatorska kombinirana bušilica TE 30-A36	stranica 65
Pribor	stranica 66
Svrbla, krunske pile, krune i probojna svrdla	stranica 68

3



Kombinirane bušilice

Kombinirana bušilica TE 50	stranica 85
Kombinirana bušilica TE 60-ATC/AVR	stranica 86
Kombinirana bušilica TE 70-ATC/AVR	stranica 87
Kombinirana bušilica TE 70-AVR	stranica 87
Pribor	stranica 88
Krune, svrdla, sjekači i probojna svrdla	stranica 89



Elektropneumatski čekići

Čekić TE 300-AVR	stranica 100
Čekić TE 500	stranica 101
Čekić TE 500-AVR	stranica 101
Čekić TE 700-AVR	stranica 102
Čekić TE 1000-AVR	stranica 103
Čekić TE 1500-AVR	stranica 104
Čekić TE 3000-AVR	stranica 105
Sustav za odstranjivanje prašine TE DRS-B	stranica 106
Pribor	stranica 107
Ravni, kanalni i zupčasti sjekači	stranica 108



Srušite zapreke. Nova generacija elektropneumatskih čekića Hilti

Strojevi budućnosti mogu biti vaši već danas. Nenadmašiv kapacitet, udobnost i učinkovitost.

Za ove strojeve granice ne postoje. Svoju ulogu ponovo pišu i otvaraju potpuno nove horizonte za elektropneumatske čekiće.

Isprobajte čekić Hilti s poligonalnim sjekačem. Odmah ćete osjetiti njegovu moć i osjetiti razliku - zapanjujući kapacitet s iznimno niskim vibracijama, koji omogućava znatno poboljšanje dnevne učinkovitosti. Isprobajte naprednu tehnologiju sa zajamčenom pouzdanošću i nevjerojatnom snagom, s kojom se ponose novi Hiltijevi čekići za rušenje. Za sva rušenja i renovacije.

Prednosti nove generacije Hiltijevih čekića za rušenje

- Manje održavanja i više slobode. Kod SR motora nema ugljenih četkica, servisni intervali i životni vijek stroja su dulji, sve to u kombinaciji sa stalnim visokom kapacitetom, čak i kod mogućeg slabljenja napona (TE 3000-AVR – TE 1500-AVR – TE 1000-AVR – TE 700-AVR)
- Zbog sustava AVR (aktivno ublažavanje vibracija), koji djeluje na čitavo kućište čekića za rušenje Hilti, stupanj vibracija nevjerojatno je nizak, zbog čega je rad manje naporan, a čekić je moguće upotrebljavati dulje (TE 3000-AVR – TE 1500-AVR – TE 1000-AVR – TE 700-AVR)
- Zapanjujuća moć rušenja: inovativni samooštreći poligonalni sjekači Hilti jamče stalni visoki kapacitet, dok se znatno smanjuje rizik da sjekač zapne u materijalu koji se obrađuje.
- Sustav TE DRS-B Hilti prvi je profesionalni sustav za uklanjanje prašine. Nevjerojatno učinkovit posebno kod sječenja u zatvorenom prostoru. Sustav ukloni do 95 % opasne prašine u blizini sjekača ili stezne glave.



Uđite u novu dimenziju. Više snage i manje vibracija



TE 3000-AVR: pomiče granice kapaciteta elektropneumatskih čekića. Moguće ga je usporediti s nekim kompresorskim čekićima uz veću mobilnost, s nižim vibracijama i uz znatno niže pogonske troškove.



TE 1500-AVR: zbog njegove nevjerojatne moći rušenja i pouzdanosti u kombinaciji s jednostavnom upotrebom i transportom, bez problema ćete se vinuti na samo čelo zahtjevnoga rušenja armiranobetonskih podova.



TE 1000-AVR: čekić za rušenje koji može baš sve. Odlikuje ga nevjerojatna udarna moć, s njime možete obavljati najrazličitije radove u visini trupa (obrada podova, zidova itd.).



TE 700-AVR: novi čekić za rušenje kojeg odlikuje izrazita udarna moć kod rušenja zidanih i armiranobetonskih zidova i potpuno ergonomski oblik.

Pravi stroj za svaku vrstu rušenja.



TE 3000-AVR

TE 1500-AVR

TE 1000-AVR

TE 700-AVR

TE 500-AVR

TE 300-AVR

Bušilica za drvo

UD 16

S povećanim zakretnim momentom



Primjena

- Vijčanje
- Zavrtnanje vijaka velikoga promjera u drvo
- Bušenje u drvo svrdlima s glatkim prihvatom, zmiјastim svrdlima i svrdlima Forstner.
- Mješalica (u kombinaciji s TE-MP 80/TE-MP 110)

Prednosti

- Manja težina za najveću udobnost u klasi.
- Robusna bočna ručka za čvrst prihvāt, koju je moguće okretati za 360°
- Promjer stezne glave 43 mm (europski standard) za bolji oslonac
- Jako izdržljivo kućište i robusan motor jamče veliku pouzdanost
- Elektronski kontrolirana brzina zavrtnanja vijka

Tehnički podaci

	UD 16
Napon	230 V
Nazivna snaga	710 W
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	900 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina	2500 okr./min.
Najveći zakretni moment - brzina 1	80 Nm
Najveći zakretni moment - brzina 2	29 Nm
Lijevi/desni hod	Da
Dimenzije (DxŠxV)	342 x 86 x 205 mm



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po		Broj artikla
UD 16	Bočna ručka, graničnik dubine, kabel za napajanje (4 m), priručnik s uputama, sigurnosne upute u koferu	1 kom		00211978

Bušilica za metal

UD 30

3.300 okr./min., u 2. brzini



3

Primjena

- Bušenje u čelik
- Bušenje u lim

Prednosti

- Lagana skoro kao perce
- Samozatezna stezna glava
- Robusna bočna ručka za čvrst prihvata, koju je moguće okretati za 360°
- Elektronski kontrolirana brzina jamči stalnu učinkovitost
- Jako izdržljivo kućište i robusan motor jamče najveću pouzdanost

Tehnički podaci

	UD 30
Nazivna snaga	650 W
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	1200 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina	3300 okr./min.
Najveći zakretni moment - brzina 1	51 Nm
Najveći zakretni moment - brzina 2	18,5 Nm
Lijevi/desni hod	Da
Dimenzije (DxŠxV)	337 x 86 x 205 mm
Težina (EPTA)	2,5 kg

HILTI	1 GODINA
DOŽIVOTNI SERVIS	BEZ TROŠKOVA
Doživotno OGRANIČENI TROŠKOVI POPRAVKA	Doživotno JAMSTVO PROIZVOĐAČA

1+1=3
The Hilti Power Effect



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
UD 30	Bočna ručka, graničnik dubine, kabel za napajanje (4 m), priručnik s uputama u koferu	1 kom	00211973

Udarna bušilica

TE 1

Mala ali sposobna za velike pothvate



Primjena

- Bušenje u beton
- Optimalan promjer bušenja 4-12 mm

Prednosti

- Robustan motor
- Idealna za upotrebu sa svrdlima TE-C Hilti
- Najmanja i najkompaktnija od svih udarnih bušilica Hilti, idealna za radove iznad glave
- Kompaktna stezna glava zbog koje ćete s lakoćom doseći i teško dostupna mjesta

Tehnički podaci

	TE 1
Napon	230 V
Nazivna snaga	650 W
Energija pojedinog udarca	1,6 J
Frekvencija udaraca	0-4500 udar/min
Broj brzina	1
Prekidač stalno uključen	Da
Lijevi/desni hod	Da
TPS - zaštita od krađe	Ne
Dimenzije (DxŠxV)	330 x 79 x 203 mm
Težina (EPTA)	2,4 kg

HILTI	DO 2^{GODINE}
DOŽIVOTNI SERVIS	BEZ TROŠKOVA
Doživotno OGRANIČENI TROŠKOVI POPRAVKA	Doživotno JAMSTVO PROIZVOĐAČA

1+1=3
The Hilti Power Effect



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 1	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS plus), kabel za napajanje (4 m), bočna ručka, graničnik dubine, priručnik s uputama u koferu	1 kom	00362613

Udarna bušilica TE 2-S

Zbog redukcije snage udaraca nema konkurenta u preciznom bušenju



3

Primjena

- Sidrene rupe u betonu i zidovima, promjer 4-12 mm (najv. 20 mm)
- Sidrene rupe u krhkim materijalima, promjer 4-12 mm (najv. 20 mm)
- Bušenje u betonu i zidovima, promjer 4-12 mm (najv. 20 mm)

Prednosti

- Povećan kapacitet bušenja
- Lako, kompaktno i priručno
- Precizna kontrola udarne snage za precizno bušenje u pločice i zidove (PSD)
- Elektronski prekidač za regulaciju brzine
- Prekidač za smjer okretanja kod pričvršćivanja vijcima
- Gumirana bočna ručka, pištoljski rukohvat

Tehnički podaci

	TE 2-S
Napon	230 V
Nazivna snaga	650 W
Energija pojedinog udarca	1,8 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	0-1200 okr./min.
Frekvencija udaraca	0-4600 udar./min.
Broj brzina	1
Lijevi/desni hod	Da
Prekidač za podešavanje Brzine	Da
Dimenzije (DxŠxV)	352 x 89 x 203 mm
Težina (EPTA)	2,7 kg



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 2-S	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS plus), kabel za napajanje (4 m), bočna ručka, graničnik dubine, zaštita od prašine, mast i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00228093

Udarna bušilica

TE 2-M

Smanjena težina i dimenzije za najveću udobnost pri radu



Primjena

- Sidrene rupe u betonu i opeci, promjer 4-12 mm (najv. 20 mm)
- Sidrene rupe u krhkim materijalima, promjer 4-12 mm (najv. 20 mm)
- Bušenje u betonu i opeci, promjer 4-12 mm (najv. 20 mm)
- Bušenje u drvo do promjera 20 mm
- Rezanje krunskom pilom do promjera 68 mm
- Bušenje u metal, promjer 3-13 mm
- Bušenje u lim do promjera 20 mm

Prednosti

- Povećan udarni kapacitet
- Svestrana, kompaktna; gumirana bočna ručka, pištoljski rukohvat
- Izmjenjive stezne glave
- Dvije brzine za bušenje u drvo i metal
- Priručni elektronski prekidač za regulaciju brzine

Tehnički podaci

	TE 2-M
Nazivna snaga	650 W
Energija pojedinog udarca	1,8 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	1200 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina	2500 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	0-4600 udar./min.
Broj brzina	2
Lijevi/desni hod	Da
Prekidač za podešavanje Brzine	Da
Dimenzije (DxŠxV)	360 x 89 x 203 mm
Težina (EPTA)	2,9 kg



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 2-M set	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS plus), izmjenjiva brzostezna glava, kabel za napajanje (4 m), bočna ručka, graničnik dubine, zaštita od prašine, mast, 6-dijelni komplet svrdala i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00203986

Udarna bušilica TE 7

Potpuno uravnotežena, robusna i s velikim kapacitetom



3

Primjena

- Sidrene rupe promjera 4-24 mm (optimalno 6-14 mm), u betonu i zidovima
- Bušenje promjera 8-20 mm (optimalno 8-12 mm), u betonu i zidovima
- Bušenje u drvo i metal

Prednosti

- Napravljena za što veću izdržljivost i otpornost
- Idealni omjer težine i snage za bušenje u bilo koji smjer
- Bušenje bez prašine zbog sustava za uklanjanje prašine TE DRS-M
- Veliki kapacitet bušenja

Tehnički podaci

	TE 7
Napon	230 V
Nazivna snaga	710 W
Energija pojedinog udarca	1,8 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	1050 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	4980 udar./min.
Prekidač stalno uključen	Ne
Lijevi/desni hod	Da
Bezstupnjevitost podešavanje brzine	Da
Dimenzije (DxŠxV)	320 x 75 x 215 mm
Težina (EPTA)	2,9 kg



NOVO



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 7	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS PLUS), kabel za napajanje (4 m), bočna ručka, graničnik dubine i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00428633
TE 7 DRS	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS PLUS), kabel za napajanje (4 m), bočna ručka, graničnik dubine i priručnik s uputama i sustav za uklanjanje prašine TE DRS - M; u koferu	1 kom	00428646

Udarna bušilica

TE 7-C

Specijalist za bušenje za sidra, opremljen sa svim dodacima



Primjena

- Bušenje u beton i zidove sa svrdlima promjera do 28 mm (optimalno do 16 mm)
- Fino sječenje betona i zidova
- Bušenje u drvo ili čelik uz visoki zakretni moment
- Sustav za uklanjanje prašine kod bušenja u zatvorenim prostorima

Prednosti

- Profesionalni alat, koji zbog svoje male težine i odlične uravnoteženosti pruža svu slobodu pri radu.
- Nova osnova za još veću robusnost i dulji životni vijek alata
- Brza izmjene stezne glave
- Sustav za uklanjanje prašine DRS-M, koji omogućava bušenje skoro bez prašine
- Zbog svog udarnog mehanizma čekić TE 7-C ističe se najvećim kapacitetom u svojoj klasi

Tehnički podaci

	TE 7-C
Napon	230 V
Nazivna snaga	720 W
Energija pojedinog udarca	2,6 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	900 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	4020 udar./min.
Broj brzina	1
Optimalan promjer bušenja u beton	6-16 mm
Lijevi/desni hod	Da
Prekidač za podešavanje Brzine	Da
Dimenzije (DxŠxV)	343 x 86 x 215 mm
Težina (EPTA)	3,5 kg



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 7-C	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS plus), zaštita od prašine, krpa za čišćenje, sigurnosne norme i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00228058
Komplet TE 7-C DRS	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS plus), sustav za uklanjanje prašine TE DRS-M, zaštita od prašine, spužva za čišćenje, sigurnosne norme i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00228041

Udarna/kombinirana bušilica TE 30C-AVR/TE 30M-AVR

S njom na gradilištu nećete se nikada naći u škripcu. Prilagodljivo, kompaktno i lako - za one, koji kod kvalitete ne priznaju kompromise.



3

Primjena

- Sidrene rupe u betonu i zidovima, promjer 4-28 mm (najbolje 8-20 mm)
- Bušenje u drvo i metal sa steznom glavom za svrdla s cilindričnim prihvatom
- Sječenje zidova, površinsko odstranjivanje i rušenje kod popravaka betonskih površina.
- Zavrtanje vijaka u drvo
- Miješanje žbuke, ljepila i boje (TE 30 M-AVR)
- Krunsko bušenje (TE 30 M-AVR)

Prednosti

- Ova kombinirana bušilica s funkcijom sječenja svestrana je i primjerena za različite načine upotrebe.
- Opremljena je s AVR (aktivno ublažavanje vibracija) koji smanjuje vibracije alata i tako omogućava točniji i manje naporan rad, što znači i veću produktivnost
- Najbolji omjer između težine i snage (u klasi s prihvatom TE-C)
- Vrhunska udobnost zbog potpune uravnoteženosti alata i niskih vibracija

Tehnički podaci

	TE 30-C-AVR	TE 30-M-AVR
Napon	230 V	230 V
Nazivna snaga	850 W	900 W
Energija pojedinog udarca	3,3 J	3,3 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	750 okr./min.	750 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina		1100 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	4080 udar./min.	4080 udar./min.
Broj brzina	1	2
Lijevi/desni hod	Da	Da
Dimenzije (DxŠxV)	359 x 93 x 213 mm	359 x 93 x 213 mm
Težina (EPTA)	4 kg	4 kg



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 30	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS plus), zaštita od prašine, krpa za čišćenje, sigurnosne norme i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00402581
TE 30C-AVR	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS plus), zaštita od prašine, krpa za čišćenje, sigurnosne norme i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00402592
TE 30M-AVR	Stezna glava za svrdla TE-C (SDS plus), zaštita od prašine, krpa za čišćenje, sigurnosne norme i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00402630

Akumulatorska udarna bušilica

TE 2-A22

Najlakša akumulatorska udarna bušilica



Primjena

- Bušenje u beton i zidove (promjer 5-10 mm)
- Povremeno bušenje u metal, plastiku i drvo, s odgovarajućim prilagodnikom

Prednosti

- Iznimna mobilnost
- Udobnost zbog male težine i kompaktnog dizajna
- LED dioda za olakšan rad u tamnim prostorima

Tehnički podaci

	TE 4-A22
Napon	21,6 V
Energija pojedinog udarca	1,5 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	1090 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	5040 udar./min.
Broj brzina	1
Lijevi/desni hod	Da
Bezstupnjevitost podešavanje brzine	Da
Dimenzije (DxŠxV)	322 x 94 x 238 mm
Težina (EPTA)	2,7 kg



CPC

1+1=3
The Hilti Power Effect



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 2-A22	Bočna ručka, zaštita od prašine, krpa za čišćenje, priručnik s uputama u koferu Napomena: samo stroj (bez punjača i baterija)	1 kom	02021420

Akumulatorska udarna bušilica TE 4-A22

Laka i praktična



3

Primjena

- Bušenje u beton i zidove (promjer 5-12 mm) Zbog svoje jednostavnosti primjerena je za rad iznad glave
- Povremeno bušenje u metal, plastiku i drvo, s odgovarajućim prilagodnikom

Prednosti

- Optimalni omjer između težine i snage
- Vrlo izdržljive litij-ionske baterije s tehnologijom CPC
- Optimiziran radni kapacitet u kombinaciji s novim svrdlima TE-C

Tehnički podaci

TE 4-A22	
Napon	21,6 V
Energija pojedinog udarca	2 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	1090 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	5200 udar./min.
Broj brzina	1
Lijevi/desni hod	Da
Bezstupnjevito podešavanje brzine	Da
Dimenzije (DxŠxV)	324 x 94 x 201 mm
Težina (EPTA)	3,3 kg

HILTI	DO 2 GODINE
DOŽIVOTNI SERVIS	BEZ TROŠKOVA
Doživotno OGRANIČENI TROŠKOVI POPRAVKA	Doživotno JAMSTVO PROIZVOĐAČA



CPC

1+1=3
The Hilti Power Effect



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 4-A22	Bočna ručka, zaštita od prašine, krpa za čišćenje, priručnik s uputama u koferu Napomena: samo stroj (bez punjača i baterija)	1 kom	00410717

Akumulatorska udarna bušilica TE 6-A36-AVR

Snaga, mala težina i nenadmašiva udobnost



Primjena

- Bušenje u beton, kamen i opeku u bilo kojem smjeru, sa svrdlima promjera do 16 mm
- Bušenje u drvo, metal i plastiku
- Vijčanje s posebnim prilagodnikom za svrdla

Prednosti

- Vrlo izdržljive baterije – ova akumulatorska udarna bušilica jamči Vam najveći broj izbušenih rupa sa jednim punjenjem baterije na tržištu
- Inovativan udarni mehanizam za vrhunski radni kapacitet
- Izuzetna udobnost pri radu zbog sustava AVR, jer isti smanjuje vibracije kojima je korisnik izložen
- Bušenje bez prašine zbog sustava za uklanjanje prašine DRS

Tehnički podaci

TE 6-A36-AVR	
Napon	36 V
Energija pojedinog udarca	2 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	1040 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	5283 udar./min.
Broj brzina	1
Prekidač stalno uključen	Ne
Lijevi/desni hod	Da
Bezstupnjevitno podešavanje brzine	Da
Dimenzije (DxŠxV)	344 x 94 x 215 mm
Težina (EPTA)	4 kg



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 6-A36-AVR	Stezna glava TE-C (SDS Plus), bočna ručka, zaštita od prašine, krpa za čišćenje, priručnik s uputama u koferu. Napomena: samo stroj (bez punjača i baterija)	1 kom	00410700

Akumulatorska kombinirana bušilica TE 30-A36

Bežična mobilnost za serijsko bušenje i korektivno sječenje u građevinarstvu i montaži čeličnih konstrukcija



3

Mogućnosti primjene

- Bušenje rupa za sidra u betonu svrdlima TE-CX (10-20 mm)
- Bušenje za produžavanje nenosivih armatura (10-20 mm)
- Korektivno sječenje
- Bušenje drugih materijala uporabom brzostezne glave

Prednosti

- Akumulatorska kombinirana bušilica za veću produktivnost zahvaljujući boljoj mobilnosti
- Omogućuje cjelodnevni rad samo jednim punjenjem baterije
- Funkcija automatskog isključivanja u kritičnim okolnostima s pomoću sustava za aktivnu kontrolu zakretnog momenta (ATC) osigurava najveću moguću sigurnost.
- Visok kapacitet i vrhunska učinkovitost sustava
- Nizak stupanj vibracija zbog sustava za aktivno ublaživanje vibracija (AVR)
- Baterija visokog kapaciteta i punjač iznimnog kapaciteta za brzo punjenje

Tehnički podaci

	TE 30-A36
Nazivni napon	36 V
Brzina okretanja - 1. brzina, bez opterećenja	850 okr./min
Najveća frekvencija udaraca	4500 udar./min
Energija pojedinog udarca	3,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	423 x 111 x 231 mm
Kapacitet baterije	6 Ah
Vrsta baterije	Li-Ion



CPC **NOVO**


















Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Broj proizvoda
TE 30-A36	Stezna glava TE-C (SDS Plus), bočna ručka, zaštita od prašine, krpa za čišćenje, priručnik s uputama u koferu. Napomena: samo stroj (bez punjača i baterija)	02029312

Pribor za udarne bušilice

Narudžbena oznaka	TE 1	TE 2-S	TE 2-M	TE 6-S	TE 7/7-C	TE 30-C/M-AVR	TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A NiCd	TE 6-A36-AVR	TE 7-A Li	TE 30-A36	Pakirano po	Broj artikla
Sustav za uklanjanje prašine TE DRS-6-A Sustav za uklanjanje prašine za TE6-A36										■			1 kom	00410738
Sustav za uklanjanje prašine TE DRS-M Sustav za uklanjanje prašine				■	■						■		1 kom	00267769
Brzozatezna glava 13 Stežna glava za svrdla s cilindričnim prihvatom – omogućuje bušenje u drvo/čelik bez udarca		■					■	■					1 kom	00060208
Brzozatezna glava TE 2M/7C/7A/ Za svrdla s cilindričnim prihvatom			■	■	■					■	■		1 kom	00224119
Brzozatezna glava TE 16/TE 30 Za svrdla s cilindričnim/šesterokutnim prihvatom (13 mm)						■						■	1 kom	00282341
Brzozatezna glava TE-C-Click Za svrdla SDS Plus			■	■	■				■	■	■		1 kom	00273118
Brzozatezna glava TE-C-Click Za svrdla SDS Plus						■						■	1 kom	00284095
Brzozatezna glava TE-T-Click Za svrdla s prihvatom T						■							1 kom	00285852
Kutna stezna glava TE-AC Za rad na ograničenom prostoru sa smanjenim kapacitetom bušenja				■	■				■	■	■		1 kom	00272701
Stežna glava, komplet Za TE 6-A Ni Cd, serijski br. < 500.000									■				1 kom	00343100
Držač stezne glave TE-C-BFH S prihvatom TE-C (muški, 1/2 inča)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	00060459
Držač bitova S-BH U 75 M SDS Sa SDS Plus prihvatom	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	00306013
Bočna ručka, komplet Ručka + graničnik dubine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	00305115
Baterija B 22/1,6 Li-Ion Sustav CPC (indikator stanja baterije + poboljšana izdržljivost)							■						1 kom	00426177
Baterija B 22/3.3 Li-Ion Sustav CPC (indikator stanja baterije + poboljšana izdržljivost)							■	■					1 kom	02007431

Pribor za udarne bušilice

Narudžbena oznaka	TE 1	TE 2-S	TE 2-M	TE 6-S	TE 7/7-C	TE 30-C/M-AVR	TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A NiCd	TE 6-A36-AVR	TE 7-A Li	TE 30-A36	Pakirano po	Broj artikla
Baterija B 36 2,4 NiMH 									■				1 kom	00228195
Baterija B 36/3.0 Li-Ion Komplet litij-ionskih baterija 3,0 Ah, sa sustavom CPC (indikator stanja baterije + poboljšana izdržljivost) 										■	■		1 kom	00418009
Baterija B 36/3.9 Li-Ion Sustav CPC (indikator stanja baterije + poboljšana izdržljivost) 										■	■		1 kom	00401594
Baterija B 36/6.0 Li-Ion Sustav CPC (indikator stanja baterije + poboljšana izdržljivost) 												■	1 kom	02018896
Punjač C 4/36-90 230 V Za baterije Li-Ion 14 V i 22 V (s priručnikom s uputama) 							■	■						02015761
Punjač C 4/36-350 230 V Za baterije Li-Ion 22 V i 36 V (s priručnikom s uputama) 							■	■		■	■	■		02028875
Punjač C 7/36-ACS 230 V Za baterije NiCd i NiMH, od 7-36 V (s priručnikom s uputama) 									■				1 kom	00378453
Baterijska svjetiljka SFL 22-A, karton Svjetiljka LED za upotrebu s baterijom B22/2.6 Li-ion (broj artikla 00360383) - kapacitet baterije 13 sati 								■					1 kom	00426117
Mast 50 ML Mazivo - mast 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	00203086
Sprej 66 ML Mazivo - sprej 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	00308976
Zaštitna maska PP EY-HA R HC/AF Leća: materijal PC, debljina 2,2 mm, premaz supravision HC-AF, filter: 2-1.2, energija udarca: 120 m/s, K: površinska otpornost na fine čestice, N: ne zamagljuje se 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	02065591
Zaštitne naočale PP EY-CA NCH dist Leća: materijal PC, debljina 2,1 mm, premaz optidur NCH, filter: 2C-1.2, energija udarca: 45 m/s 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	02065449
Zaštitne naočale PP EY-GU C HC/AF Leća: materijal PC, debljina 2.1 mm, premaz supravision HC-AF, filter: 2 C-1.2, energija udarca: 45 m/s, K: površinska otpornost na fine čestice, N: ne zamagljuje se 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	02065445
Zaštitne naočale PP EY-GU C HC/AF -plave 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	02065447
Zaštitne naočale PP EY-GU G HC/AF Leća: materijal PC, debljina 2.1 mm, premaz supravision HC-AF, filter: 2 C-1.2, energija udarca: 45 m/s, K: površinska otpornost na fine čestice, N: ne zamagljuje se 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	02065446

3

Standardna svrdla za metal

HSS

Za bušilicu za željezo UD 30, za udarne bušilice i zavrtače



Prednosti

- Zbog duple rezne špice pod kutom 130° i inovativne rezne navojnice ova svrdla omogućuju brzo i vrlo precizno bušenje
- Dulji prosječni životni vijek i vrhunska otpornost na abraziju

Primjena

- Prilagođena za bušenje u čelik i željezo tvrdoće do 900 N/mm²

Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Spiralno svrdlo HSS 1,0x34	-	1 mm	12 mm	34 mm	10 kom	00304898
Spiralno svrdlo HSS 1,5x40	-	1,5 mm	18 mm	40 mm	10 kom	00304899
Spiralno svrdlo HSS 2,0x49	-	2 mm	24 mm	49 mm	10 kom	00304900
Spiralno svrdlo HSS 2,5x57	-	2,5 mm	30 mm	57 mm	10 kom	00304902
Spiralno svrdlo HSS 3,0x61	-	3 mm	33 mm	61 mm	10 kom	00304903
Spiralno svrdlo HSS 3,3x49	-	3,3 mm	24 mm	49 mm	10 kom	00304906
Spiralno svrdlo HSS 3,5x70	-	3,5 mm	39 mm	70 mm	10 kom	00304908
Spiralno svrdlo HSS 4,0x42	-	4 mm	17 mm	42 mm	10 kom	00286591
Spiralno svrdlo HSS 4,0x75	-	4 mm	43 mm	75 mm	10 kom	00304910
Spiralno svrdlo HSS 4,1x44	-	4,1 mm	19 mm	42 mm	10 kom	00286592
Spiralno svrdlo HSS 4,1x75	-	4,1 mm	43 mm	75 mm	10 kom	00304911
Spiralno svrdlo HSS 4,5x58	-	4,5 mm	24 mm	58 mm	10 kom	00286593
Spiralno svrdlo HSS 4,5x80	-	4,5 mm	47 mm	80 mm	10 kom	00304914
Spiralno svrdlo HSS 5,0x86	-	5 mm	52 mm	86 mm	10 kom	00304916
Spiralno svrdlo HSS 5,5x93	-	5,5 mm	57 mm	93 mm	10 kom	00304920
Spiralno svrdlo HSS 6,0x93	-	6 mm	57 mm	93 mm	10 kom	00304923
Spiralno svrdlo HSS 6,5x101	-	6,5 mm	63 mm	101 mm	10 kom	00304924
Spiralno svrdlo HSS 7,0x109	-	7 mm	69 mm	109 mm	10 kom	00304925
Spiralno svrdlo HSS 7,5x109	-	7,5 mm	69 mm	109 mm	10 kom	00304926
Spiralno svrdlo HSS 8,0x117	-	8 mm	75 mm	117 mm	10 kom	00304927
Spiralno svrdlo HSS 8,5x117	-	8,5 mm	75 mm	117 mm	10 kom	00304928
Spiralno svrdlo HSS 9,0x125	-	9 mm	81 mm	125 mm	10 kom	00304929
Spiralno svrdlo HSS 9,5x125	-	9,5 mm	81 mm	125 mm	10 kom	00304930
Spiralno svrdlo HSS 10,0x133	-	10 mm	87 mm	133 mm	10 kom	00304931
Spiralno svrdlo HSS 11,0x142	-	11 mm	94 mm	142 mm	5 kom	00304933
Spiralno svrdlo HSS 12,0x151	-	12 mm	101 mm	151 mm	5 kom	00304935
Spiralno svrdlo HSS 13,0x151	-	13 mm	101 mm	151 mm	5 kom	00304937
Spiralno svrdlo HSS 1-10, komplet	Srednji komplet: 19 svrdala Ø 1-10 mm				1 kom	00304938
Spiralno svrdlo HSS 1-13, komplet	Veliki komplet: 25 svrdala Ø 1-13 mm				1 kom	00304939

Kobaltna svrdla za čelik i inoks HSS Co 5 %

Za bušilicu za željezo UD 30, za udarne bušilice i zavrtače



Prednosti

- Zbog duple rezne špice pod kutom 135° i rezne navojnice ova svrdla omogućuju vrlo brzo i precizno bušenje
- Zbog udjela kobalta zajamčeno je odlično bušenje također i kod visokih temperatura
- Vrhunska izdržljivost

Primjena

- Prilagođena za bušenje u čelik, inoks i titan, tvrdoće do 1200 N/mm²

3

Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Spiralno svrdlo HSS COB 1,0x34		1 mm	12 mm	34 mm	10 kom	2071111
Spiralno svrdlo HSS COB 1,5x40		1,5 mm	18 mm	40 mm	10 kom	2071112
Spiralno svrdlo HSS COB 2,0x49		2 mm	24 mm	49 mm	10 kom	2071113
Spiralno svrdlo HSS COB 2,5x57		2,5 mm	30 mm	57 mm	10 kom	2071116
Spiralno svrdlo HSS COB 3,0x61		3 mm	33 mm	61 mm	10 kom	2071117
Spiralno svrdlo HSS COB 3,3x49		3,3 mm	36 mm	49 mm	10 kom	2071130
Spiralno svrdlo HSS COB 3,5x70		3,5 mm	39 mm	70 mm	10 kom	2071132
Spiralno svrdlo HSS COB 4,0x75		4 mm	43 mm	75 mm	10 kom	2071134
Spiralno svrdlo HSS COB 4,1x75		4,1 mm	43 mm	75 mm	10 kom	2071135
Spiralno svrdlo HSS COB 4,5x80		4,5 mm	43 mm	80 mm	10 kom	2071138
Spiralno svrdlo HSS COB 5,0x86		5 mm	52 mm	86 mm	10 kom	2071142
Spiralno svrdlo HSS COB 5,5x93		5,5 mm	57 mm	93 mm	10 kom	2071148
Spiralno svrdlo HSS COB 6,0x93		6 mm	57 mm	93 mm	10 kom	2071154
Spiralno svrdlo HSS COB 6,5x101		6,5 mm	63 mm	101 mm	10 kom	2071155
Spiralno svrdlo HSS COB 7,0x109		7 mm	69 mm	109 mm	10 kom	2071160
Spiralno svrdlo HSS COB 7,5x109		7,5 mm	69 mm	109 mm	10 kom	2071161
Spiralno svrdlo HSS COB 8,0x117		8 mm	75 mm	117 mm	10 kom	2071162
Spiralno svrdlo HSS COB 8,5x117		8,5 mm	75 mm	117 mm	10 kom	2071163
Spiralno svrdlo HSS COB 9,0x125		9 mm	81 mm	125 mm	10 kom	2071164
Spiralno svrdlo HSS COB 9,5x125		9,5 mm	81 mm	125 mm	10 kom	2071165
Spiralno svrdlo HSS COB 10,0x133		10 mm	87 mm	133 mm	10 kom	2071167
Spiralno svrdlo HSS COB 11,0x142		11 mm	94 mm	142 mm	5 kom	2071170
Spiralno svrdlo HSS COB 12,0x151		12 mm	101 mm	151 mm	5 kom	2071172
Spiralno svrdlo HSS COB 13,0x151		13 mm	101 mm	151 mm	5 kom	2071174
Spiralno svrdlo HSS COB 14x160		14 mm	108 mm	160 mm	1 kom	2071175
Spiralno svrdlo HSS COB 15x169		15 mm	114 mm	169 mm	1 kom	2071176
Spiralno svrdlo HSS COB 16x178		16 mm	120 mm	178 mm	1 kom	2071177
Spiralno svrdlo HSS COB 17x184		17 mm	126 mm	184 mm	1 kom	2071178
Spiralno svrdlo HSS COB 18x191		18 mm	133 mm	191 mm	1 kom	2071179
Spiralno svrdlo HSS COB 1-10, komplet	Mali komplet: 19 svrdala Ø 1-10 mm				1 kom	2072848
Spiralno svrdlo HSS COB 1-13, komplet	Veliki komplet: 25 svrdala Ø 1-13 mm				1 kom	2072849

Krunske pile za metal

HSS

Za rezanje lima i metalnih površina



Prednosti

- Veća izdržljivost zbog posebnih zubaca prilagođenih rezanju metala
- Centrirna špica za veću preciznost
- Opruga za izbacivanje ostatka koji se pregrijao tokom rezanja

Primjena

- Bušenje u lim i metalne površine

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Pakirano po	Broj artikla
Krunska pila za metal 19	19 mm	28 mm	1 kom	00417553
Krunska pila za metal 22	22 mm	28 mm	1 kom	00417558
Krunska pila za metal 25	25 mm	28 mm	1 kom	00417560
Krunska pila za metal 29	29 mm	28 mm	1 kom	00417563
Krunska pila za metal 32	32 mm	28 mm	1 kom	00417567
Krunska pila za metal 35	35 mm	28 mm	1 kom	00417569
Krunska pila za metal 38	38 mm	28 mm	1 kom	00417570
Krunska pila za metal 40	40 mm	28 mm	1 kom	00417572
Krunska pila za metal 44	44 mm	28 mm	1 kom	00417574
Krunska pila za metal 48	48 mm	28 mm	1 kom	00417576
Krunska pila za metal 51	51 mm	28 mm	1 kom	00417577
Krunska pila za metal 57	57 mm	28 mm	1 kom	00417579
Krunska pila za metal 64	64 mm	28 mm	1 kom	00417581
Krunska pila za metal 65	65 mm	28 mm	1 kom	00417582
Krunska pila za metal 68	68 mm	28 mm	1 kom	00417584

Krunske pile za metal - pribor

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Iskoristiva duljina	Pakirano po	Broj artikla
Kofer za krunske pile NOVO	Prazan kofer za alat za pomagala prema Vašem izboru		1 kom	00425032
Prilagodnik za krunsku pilu za metal		28 mm	1 kom	00283871
Svrldo za centriranje HSS-Co		28 mm	5 kom	00283870
Ulje za rezanje MC 100 ml		-	1 kom	00211981



Stepenasta svrdla

Prednosti

- Centrirna špica za veću preciznost
- Stupnjevi s razmakom 3 mm za precizno bušenje/različiti promjeri bušenja

Primjena

- Tanki lim (debljina <1 mm)
- Plastični materijali



Narudžbena oznaka	Promjer	Pakirano po	Broj artikla
Stepenasto svrdlo 10-40	10-40 mm	1 kom	00304984
Stepenasto svrdlo 4-20	4-20 mm	1 kom	00304983

Svrkla za opeku

Za udarne bušilice i zavrtače



3

Prednosti

- Svrkla odlične otpornosti
- Idealno za udarne bušilice i zavrtače

Primjena

- Za udarno bušenje u opeku

Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrkla za opeku 4x75		4 mm	40 mm	75 mm	5 kom	00305049
Svrkla za opeku 5x85		5 mm	50 mm	85 mm	5 kom	00305050
Svrkla za opeku 5x150		5 mm	90 mm	150 mm	5 kom	00305051
Svrkla za opeku 6x100		6 mm	60 mm	100 mm	5 kom	00305052
Svrkla za opeku 6x150		6 mm	90 mm	150 mm	5 kom	00305053
Svrkla za opeku 7x100		7 mm	60 mm	100 mm	1 kom	00305054
Svrkla za opeku 8x120		8 mm	80 mm	120 mm	1 kom	00305055
Svrkla za opeku 9x120		9 mm	80 mm	120 mm	1 kom	00305056
Svrkla za opeku 10x120		10 mm	80 mm	120 mm	1 kom	00305057
Svrkla za opeku 12x150		12 mm	90 mm	150 mm	1 kom	00305058
Svrkla za opeku 4,5,6,8,10; komplet	1 Ø 4 mm, 1 Ø 5 mm, 1 Ø 6 mm, 1 Ø 8 mm, 1 Ø 10 mm				1 kom	00305059

Zmijasta svrdla za drvo

Za bušenje u tvrdo i mekano drvo



Prednosti

- Šesterokutan prihvata koji sprječava okretanje svrdla unutar stezne glave, zbog povećanog zakretnog momenta
- Široka navojnica za učinkovitije uklanjanje drveta i veću brzinu bušenja

Primjena

- Za duboko bušenje u drvo, također i drvo s čavlima

Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Zmijasto svrdlo za drvo 6x255/320		6 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00304986
Zmijasto svrdlo za drvo 8x255/320		8 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00304988
Zmijasto svrdlo za drvo 10x255/320		10 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00304989
Zmijasto svrdlo za drvo 10x400/460		10 mm	400 mm	460 mm	1 kom	00304990
Zmijasto svrdlo za drvo 12x255/320		12 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00304991
Zmijasto svrdlo za drvo 12x400/460		12 mm	400 mm	460 mm	1 kom	00304992
Zmijasto svrdlo za drvo 14x255/320		14 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00304993
Zmijasto svrdlo za drvo 14x400/460		14 mm	400 mm	460 mm	1 kom	00304994
Zmijasto svrdlo za drvo 16x255/320		16 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00304995
Zmijasto svrdlo za drvo 16x400/460		16 mm	400 mm	460 mm	1 kom	00304996
Zmijasto svrdlo za drvo 18x255/320		18 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00304997
Zmijasto svrdlo za drvo 18x400/460		18 mm	400 mm	460 mm	1 kom	00304998
Zmijasto svrdlo za drvo 20x255/320		20 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00304999
Zmijasto svrdlo za drvo 20x400/460		20 mm	400 mm	460 mm	1 kom	00305000
Zmijasto svrdlo za drvo 22x255/320		22 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00305001
Zmijasto svrdlo za drvo 22x400/460		22 mm	400 mm	460 mm	1 kom	00305002
Zmijasto svrdlo za drvo 24x400/460		24 mm	400 mm	460 mm	1 kom	00305003
Zmijasto svrdlo za drvo 26x255/320		26 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00305005
Zmijasto svrdlo za drvo 28x255/320		28 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00305007
Zmijasto svrdlo za drvo 30x160/235		30 mm	160 mm	235 mm	1 kom	00305008
Zmijasto svrdlo za drvo 30x255/320		30 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00305009
Zmijasto svrdlo za drvo 32x160/235		32 mm	160 mm	235 mm	1 kom	00305010
Zmijasto svrdlo za drvo 32x255/320		32 mm	255 mm	320 mm	1 kom	00305011
Zmijasto svrdlo za drvo 6,8,10,12,14,16	Po 1 svrdlo promjera 6/8/10/12/14/16 mm		255 mm	320 mm	1 kom	00305012

Višenamjenske krunske pile

Za bušenje u drvo, gips-kartonske ploče, plastiku i tanak lim (debljina <1 mm)



3

Prednosti



- Centrirna špica za veću preciznost bušenja
- Jedinstven prilagodnik za brzu zamjenu svrdala, idealan za sve promjere

Primjena

- Za precizno i glatko bušenje u drvo, gips-kartonske ploče, plastiku i tanak lim (debljina <1 mm)

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Pakirano po	Broj artikla
Krunska pila 19	19 mm	38 mm	1 kom	00417598
Krunska pila 22	22 mm	38 mm	1 kom	00417601
Krunska pila 25	25 mm	38 mm	1 kom	00417603
Krunska pila 29	29 mm	38 mm	1 kom	00417605
Krunska pila 32	32 mm	38 mm	1 kom	00417607
Krunska pila 35	35 mm	38 mm	1 kom	00417609
Krunska pila 38	38 mm	38 mm	1 kom	00417611
Krunska pila 40	40 mm	38 mm	1 kom	00417612
Krunska pila 44	44 mm	38 mm	1 kom	00417615
Krunska pila 48	48 mm	38 mm	1 kom	00417617
Krunska pila 51	51 mm	38 mm	1 kom	00417618
Krunska pila 57	57 mm	38 mm	1 kom	00417622
Krunska pila 64	64 mm	38 mm	1 kom	00417625
Krunska pila 65	65 mm	38 mm	1 kom	00417626
Krunska pila 68	68 mm	38 mm	1 kom	00417628
Krunska pila 76	76 mm	38 mm	1 kom	00417631
Krunska pila 83	83 mm	38 mm	1 kom	00417633
Krunska pila 102	102 mm	38 mm	1 kom	00417639

Komplet za električare/vodovodne instalatere - pribor

Narudžbena oznaka		Pakirano po	Broj artikla
Prilagodnik za krunsku pilu Prilagodnik s centrirajućim svrdlom		1 kom	00283871
Svrdlo za centriranje 6 mm Svrdlo za centriranje		1 kom	00283870
Kofer za krunske pile Prazan kofer za alat za pomagala prema Vašem izboru	NOVO	1 kom	00425032

Svrdla Forstner

Za bušenje u tvrdo i mekano drvo



Prednosti

- Opremljena centrirnom špicom za najpreciznije bušenje
- Dva rezna noža za još veću brzinu rada

Primjena

- Primjerena za bušenje u tvrdo i mekano drvo
- Savršen izbor za spojeve i dekorativne provrte

Narudžbena oznaka	Promjer	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo Forstner 10	10 mm	90 mm	1 kom	00305036
Svrdlo Forstner 12	12 mm	90 mm	1 kom	00305037
Svrdlo Forstner 16	16 mm	90 mm	1 kom	00305039
Svrdlo Forstner 18	18 mm	90 mm	1 kom	00305040
Svrdlo Forstner 20	20 mm	90 mm	1 kom	00305041
Svrdlo Forstner 22	22 mm	90 mm	1 kom	00305042
Svrdlo Forstner 24	24 mm	90 mm	1 kom	00305043
Svrdlo Forstner 26	26 mm	90 mm	1 kom	00305044
Svrdlo Forstner 28	28 mm	90 mm	1 kom	00305045
Svrdlo Forstner 30	30 mm	90 mm	1 kom	00305046
Svrdlo Forstner 35	35 mm	90 mm	1 kom	00305047

Mješalica za lakove/mješavine TE-MP



Narudžbena oznaka	Pakirano po	Broj artikla
Metlica TE-MP 80	1 kom	00041215
Metlica TE-MP 110	1 kom	00041216

Mješalice za žbuku i držač stezne glave



Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Mješalica TE 22	Metlica za miješanje (ženski nastavak 1/2")	500 mm	1 kom	00024018
Držač stezne glave TE-C-BFH	Držač stezne glave TE-C-BFH (nastavak TE-C/muški 1/2 inča)		1 kom	00060459
Držač stezne glave TE-Y-BFH	Držač stezne glave TE-C-BFH (nastavak TE-C/muški 1/2 inča)		1 kom	00263359

Svrkla za udarne bušilice (4-rezna) TE-CX

Brza, izdržljiva i ništa ih ne zaustavlja.



Primjena

- Posebna svrdla za bušenje u armiran beton, idealna za bušenje rupa za mehanička sidra
- Rupe za montažu čeličnih armatura

Prednosti

- Vrh u obliku slova X, 4 rezna ruba: bušenje u armaturni čelik, pri čemu se vibracije ne prenose na korisnika
- Novi materijal s višestupanjskom tehnologijom: zbog posebnog materijala, od kojeg je izrađen vrh, svrdlo je još izdržljivije i pouzdanije
- 4 navojnice: veća brzina bušenja zbog 4 spiralna rezna ruba koji brzo uklanjaju izbušeni materijal
- Indikator habanja za bušenje rupa za mehanička sidra: dok je indikator habanja na vrhu svrdla vidljiv, moći ćete svrdlom precizno bušiti rupe željenog promjera
- Zajamčena izdržljivost: ako se svrdlo slomi dok je indikator istrošenosti za bušenje otvora za mehanička sidra na njegovom vrhu još vidljiv, besplatno ćemo ga zamijeniti u okviru garancije*

* zamjena u okviru garancije nije moguća, ukoliko do loma dođe zbog nepravilne upotrebe te u slučaju da vrh svrdla poplavi zbog prekomjernog zagrijavanja



NOVO

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 6/32	6 mm	250 mm	320 mm	1 kom	00409172
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 6/51	6 mm	440 mm	510 mm	1 kom	00409173
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 7/17	7 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409174
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8/12	8 mm	50 mm	120 mm	1 kom	00409175
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8/17	8 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409176
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8/22	8 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409177
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8/27	8 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00409178
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8/32	8 mm	250 mm	320 mm	1 kom	00409179
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8/37	8 mm	300 mm	370 mm	1 kom	00409180
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8/47	8 mm	400 mm	470 mm	1 kom	00409181
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8/61	8 mm	540 mm	610 mm	1 kom	00409182
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8,5/17	8,5 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409183
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 8,5/22	8,5 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409184
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 9/17	9 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409185
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 9/22	9 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409186
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 10/12	10 mm	50 mm	120 mm	1 kom	00409187
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 10/17	10 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409188
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 10/22	10 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409189
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 10/27	10 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00409190
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 10/37	10 mm	300 mm	370 mm	1 kom	00409191
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 10/47	10 mm	400 mm	470 mm	1 kom	00409192
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 10/61	10 mm	540 mm	610 mm	1 kom	00409193
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 10,5/17	10,5 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409194

Svrkla za udarne bušilice (4-rezna) - nastavak
TE-CX

NOVO

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 11/22	11 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409195
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 12/12	12 mm	50 mm	120 mm	1 kom	00409196
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 12/17	12 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409197
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 12/22	12 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409198
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 12/27	12 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00409199
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 12/37	12 mm	300 mm	370 mm	1 kom	00409200
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 12/47	12 mm	400 mm	470 mm	1 kom	00409201
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 12/61	12 mm	540 mm	610 mm	1 kom	00409202
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 12,5/17	12,5 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409203
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 12,5/22	12,5 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409204
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 14/17	14 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409205
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 14/22	14 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409206
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 14/27	14 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00409207
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 14/37	14 mm	300 mm	370 mm	1 kom	00409208
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 14/47	14 mm	400 mm	470 mm	1 kom	00409209
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 14/61	14 mm	540 mm	610 mm	1 kom	00409210
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 15/17	15 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409211
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 15/27	15 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00409212
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 15/47	15 mm	400 mm	470 mm	1 kom	00409213
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 16/17	16 mm	100 mm	170 mm	1 kom	00409214
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 16/22	16 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409215
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 16/27	16 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00409216
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 16/47	16 mm	400 mm	470 mm	1 kom	00409217
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 16/61	16 mm	540 mm	610 mm	1 kom	00409218
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 17/22	17 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00409219
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 18/22	18 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00421956
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 18/32	18 mm	250 mm	320 mm	1 kom	00421960
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 18/48	18 mm	410 mm	480 mm	1 kom	00421961
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 18/61	18 mm	540 mm	610 mm	1 kom	00427806
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 18/90	18 mm	830 mm	900 mm	1 kom	00427815
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 20/22	20 mm	150 mm	220 mm	1 kom	00421963
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 20/32	20 mm	250 mm	320 mm	1 kom	00421965
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 20/48	20 mm	410 mm	480 mm	1 kom	00421966
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 20/61	20 mm	610 mm	540 mm	1 kom	00427816
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 22/27	22 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00421968
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 22/48	22 mm	410 mm	480 mm	1 kom	00421969
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 24/27	24 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00421971
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 24/62	24 mm	550 mm	620 mm	1 kom	00427817
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 25/27	25 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00421977
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 25/48	25 mm	410 mm	480 mm	1 kom	00422660
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 26/27	26 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00421979
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 26/48	26 mm	410 mm	480 mm	1 kom	00421980
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 28/27	28 mm	200 mm	270 mm	1 kom	00421981
Svrkla za udarnu bušilicu TE-CX 28/48	28 mm	410 mm	480 mm	1 kom	00421983

Komplet (8 svrdala)
Svrdla za udarne bušilice (4-rezna) TE-CX



NOVO

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po.	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5/12 MP8	5 mm	50 mm	120 mm	8 kom	02021990
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5/15 MP8	5 mm	80 mm	150 mm	8 kom	02021991
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5/17 MP8	5 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02021992
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5/22 MP8	5 mm	150 mm	220 mm	8 kom	02021993
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5,5/12 MP8	5.5 mm	50 mm	120 mm	8 kom	02021994
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5,5/15 MP8	5.5 mm	80 mm	150 mm	8 kom	02021995
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5,5/17 MP8	5.5 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02021996
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/12 MP8	6 mm	80 mm	120 mm	8 kom	02021997
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/17 MP8	6 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02021998
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/22 MP8	6 mm	150 mm	220 mm	8 kom	02021999
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/27 MP8	6 mm	200 mm	270 mm	8 kom	02022000
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 7/17 MP8	7 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02022001
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/12 MP8	8 mm	50 mm	120 mm	8 kom	02022002
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/17 MP8	8 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02022003
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/22 MP8	8 mm	150 mm	220 mm	8 kom	02022004
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/27 MP8	8 mm	200 mm	270 mm	8 kom	02022005
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8,5/17 MP8	8.5 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02022006
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8,5/22 MP8	8.5 mm	150 mm	220 mm	8 kom	02022007
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/17 MP8	10 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02022008
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/22 MP8	10 mm	150 mm	220 mm	8 kom	02022009
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/27 MP8	10 mm	200 mm	270 mm	8 kom	02022010
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10,5/17 MP8	10.5 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02022011
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/17 MP8	12 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02022012
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/22 MP8	12 mm	150 mm	220 mm	8 kom	02022013
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/27 MP8	12 mm	200 mm	270 mm	8 kom	02022014
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12,5/17 MP8	12.5 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02022015
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 14/17 MP8	14 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02022016
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 14/22 MP8	14 mm	150 mm	220 mm	8 kom	02022017
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 14/27 MP8	14 mm	200 mm	270 mm	8 kom	02022018
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 16/17 MP8	16 mm	100 mm	170 mm	8 kom	02022019
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 16/22 MP8	16 mm	150 mm	220 mm	8 kom	02022020
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 16/27 MP8	16 mm	200 mm	270 mm	8 kom	02022021

3

Komplet (16 svrdala)
Svrdla za udarne bušilice (4-rezna) TE-CX



NOVO



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5/12 MP16	5 mm	50 mm	120 mm	16 kom	02022022
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5/15 MP16	5 mm	80 mm	150 mm	16 kom	02022023
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5,5/12 MP16	5.5 mm	50 mm	120 mm	16 kom	02022024
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5,5/15 MP16	5.5 mm	80 mm	150 mm	16 kom	02022025
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/12 MP16	6 mm	50 mm	120 mm	16 kom	02022026
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/17 MP16	6 mm	100 mm	170 mm	16 kom	02022027
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/22 MP16	6 mm	150 mm	220 mm	16 kom	02022028
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/27 MP16	6 mm	200 mm	270 mm	16 kom	02022029
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 7/17 MP16	7 mm	100 mm	170 mm	16 kom	02022030
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/12 MP16	8 mm	50 mm	120 mm	16 kom	02022031
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/17 MP16	8 mm	100 mm	170 mm	16 kom	02022032
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/22 MP16	8 mm	150 mm	220 mm	16 kom	02022033
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/27 MP16	8 mm	200 mm	270 mm	16 kom	02022034
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/17 MP16	10 mm	100 mm	170 mm	16 kom	02022035
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/22 MP16	10 mm	150 mm	220 mm	16 kom	02022036
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/27 MP16	10 mm	200 mm	270 mm	16 kom	02022037
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/17 MP16	12 mm	100 mm	170 mm	16 kom	02022038
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/22 MP16	12 mm	150 mm	220 mm	16 kom	02022039
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/27 MP16	12 mm	200 mm	270 mm	16 kom	02022040

Komplet (32 svrdla)
Svrdla za udarne bušilice (4-rezna) TE-CX



NOVO



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5/12 MP32	5 mm	50 mm	120 mm	32 kom	02022041
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5/15 MP32	5 mm	80 mm	150 mm	32 kom	02022042
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5,5/12 MP32	5.5 mm	50 mm	120 mm	32 kom	02022043
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/12 MP32	6 mm	50 mm	120 mm	32 kom	02022044
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/17 MP32	6 mm	100 mm	170 mm	32 kom	02022045
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/22 MP32	6 mm	150 mm	220 mm	32 kom	02022046
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 7/17 MP32	7 mm	100 mm	170 mm	32 kom	02022047
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/12 MP32	8 mm	50 mm	120 mm	32 kom	02022048
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/17 MP32	8 mm	100 mm	170 mm	32 kom	02022049
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/22 MP32	8 mm	150 mm	220 mm	32 kom	02022050
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/27 MP32	8 mm	200 mm	270 mm	32 kom	02022051
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/17 MP32	10 mm	100 mm	170 mm	32 kom	02022052
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/22 MP32	10 mm	150 mm	220 mm	32 kom	02022053
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/27 MP32	10 mm	200 mm	270 mm	32 kom	02022054
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/17 MP32	12 mm	100 mm	170 mm	32 kom	02022055
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/22 MP32	12 mm	150 mm	220 mm	32 kom	02022056
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/27 MP32	12 mm	200 mm	270 mm	32 kom	02022293

Komplet (50 svrdala)
Svrdla za udarne bušilice (4-rezna) TE-CX



NOVO



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 5/12 MP50	5 mm	50 mm	120 mm	50 kom	00410117
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 6/17 MP50	6 mm	100 mm	170 mm	50 kom	00410118
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 8/17 MP50	8 mm	100 mm	170 mm	50 kom	00410119
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 10/17 MP50	10 mm	100 mm	170 mm	50 kom	00410120
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX 12/17 MP50	12 mm	100 mm	170 mm	50 kom	00410121

3

Komplet različitih svrdala
Svrdla za udarne bušilice (4-rezna) TE-CX



NOVO



Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX (6) M1, komplet	TE-CX 5/12, 2 TE-CX 6/17, 1 TE-CX 8/17, 1 TE-CX 10/17, 1 TE-CX 12/17	1 kom	00411214
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX (12) L1, komplet	1 x TE CX 5/12, 3 x TE CX 6/12, 3 x TE CX 6/17, 3 x TE CX 8/17, 2 x TE CX 10/17	1 kom	00411215
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX (12) L2, komplet	2 x TE-CX 6/12, 2 x TE-CX 6/17, 2 x TE-CX 8/17, 2 x TE-CX 10/17, 2 x TE-CX 12/17, 1 x TE-CX 14/17, 1 x TE-CX 16/17	1 kom	00411216
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CX (12) L9, komplet	TE-CX 6/12, 1 TE-CX 6/17, 3 TE-CX 8/12, 3 TE-CX 8 /17, 2 TE-CX 10/17	1 kom	00411217

Svrkla za udarne bušilice (2-rezna) TE-C

Najbolja dvorezna svrdla na tržištu.



NOVO



Primjena

- Posebna svrdla za bušenje u opeku, nearmirani beton i prirodni kamen

Komplet (8 svrdala)

Svrkla za udarne bušilice (2-rezna) TE-C

Prednosti

- 2-rezni rubovi s posebno osmišljenim konceptom za približenu navojnicu i špicu: za odličan prijenos uklonjenog materijala. Brza i otporna, savršen izbor za bušenje u nearmirani beton, opeke i prirodni kamen
- Rezni rub je zavaren duboko u špicu: svrdlo je još pouzdanije i izdržljivije, zbog posebne geometrije s reznim rubom pod kutom od 130°

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 4/11 MP8	4 mm	40 mm	110 mm	8 kom	2037050
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 4.3/11 MP8	4,3 mm	40 mm	110 mm	8 kom	2037051
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 4.5/11 MP8	4,5 mm	40 mm	110 mm	8 kom	2037052
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 5/11 MP8	5 mm	40 mm	110 mm	8 kom	2037053
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 5/16 MP8	5 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037054
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 5,5/16 MP8	5,5 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037055
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 6/11 MP8	6 mm	40 mm	110 mm	8 kom	2037056
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 6/16 MP8	6 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037057
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 6/21 MP8	6 mm	140 mm	210 mm	8 kom	2037058
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 6/31 MP8	6 mm	240 mm	310 mm	8 kom	2037059
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 6,5/16 MP8	6,5 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037060
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 6,5/21 MP8	6,5 mm	140 mm	210 mm	8 kom	2037061
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 7/16 MP8	7 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037062
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 8/11 MP8	8 mm	40 mm	110 mm	8 kom	2037063
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 8/16 MP8	8 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037064
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 8/21 MP8	8 mm	140 mm	210 mm	8 kom	2037065
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 8/31 MP8	8 mm	240 mm	310 mm	8 kom	2037066
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 8.5/16 MP8	8,5 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037067
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 10/16 MP8	10 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037068
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 10/21 MP8	10 mm	140 mm	210 mm	8 kom	2037069
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 10/31 MP8	10 mm	240 mm	310 mm	8 kom	2037070
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 10,5/16 MP8	10,5 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037071
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 12/16 MP8	12 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037072
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 12/21 MP8	12 mm	140 mm	210 mm	8 kom	2037073
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 12/31 MP8	12 mm	240 mm	310 mm	8 kom	2037074
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 12,5/16 MP8	12,5 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037075
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 14/16 MP8	15 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037076
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 14/21 MP8	14 mm	140 mm	210 mm	8 kom	2037077
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 14/31 MP8	14 mm	240 mm	310 mm	8 kom	2037078
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 15/16 MP8	15 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037079
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 16/16 MP8	16 mm	90 mm	160 mm	8 kom	2037080
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 16/21 MP8	16 mm	140 mm	210 mm	8 kom	2037081
Svrkla za udarnu bušilicu TE-C 16/31 MP8	16 mm	240 mm	310 mm	8 kom	2037082

Komplet (16 svrdala)
Svrdla za udarne bušilice (2-rezna) TE-C



NOVO



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 5/11 MP16	5 mm	40 mm	110 mm	16 kom	2037083
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 5/16 MP16	5 mm	90 mm	160 mm	16 kom	2037084
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 6/11 MP16	6 mm	40 mm	110 mm	16 kom	2037085
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 6/16 MP16	6 mm	90 mm	160 mm	16 kom	2037086
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 6/21 MP16	6 mm	140 mm	210 mm	16 kom	2037087
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 6/31 MP16	6 mm	240 mm	310 mm	16 kom	2037088
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 7/16 MP16	7 mm	90 mm	160 mm	16 kom	2037089
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 8/11 MP16	8 mm	40 mm	110 mm	16 kom	2037090
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 8/16 MP16	8 mm	90 mm	160 mm	16 kom	2037091
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 8/21 MP16	8 mm	140 mm	210 mm	16 kom	2037092
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 8/31 MP16	8 mm	240 mm	310 mm	16 kom	2037093
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 10/16 MP16	10 mm	90 mm	160 mm	16 kom	2037094
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 10/21 MP16	10 mm	140 mm	210 mm	16 kom	2037095
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 10/31 MP16	10 mm	240 mm	310 mm	16 kom	2037096
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 12/16 MP16	12 mm	90 mm	160 mm	16 kom	2037097
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 12/21 MP16	12 mm	140 mm	210 mm	16 kom	2037098
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 12/31 MP16	12 mm	240 mm	310 mm	16 kom	2037099
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 14/16 MP16	14 mm	90 mm	160 mm	16 kom	2037100
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 14/21 MP16	14 mm	140 mm	210 mm	16 kom	2037101
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 14/31 MP16	14 mm	240 mm	310 mm	16 kom	2037102
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 16/16 MP16	16 mm	90 mm	160 mm	16 kom	2037103
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 16/21 MP16	16 mm	140 mm	210 mm	16 kom	2037104
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 16/31 MP16	16 mm	240 mm	310 mm	16 kom	2037105

Komplet (32 svrdla)
Svrdla za udarne bušilice (2-rezna) TE-C



NOVO



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 5/11 MP32	5 mm	40 mm	110 mm	32 kom	2037106
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 5/16 MP32	5 mm	90 mm	160 mm	32 kom	2037107
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 6/11 MP32	6 mm	40 mm	110 mm	32 kom	2037108
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 6/16 MP32	6 mm	90 mm	160 mm	32 kom	2037109
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 6/21 MP32	6 mm	140 mm	210 mm	32 kom	2037110
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 8/11 MP32	8 mm	40 mm	110 mm	32 kom	2037111
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 8/16 MP32	8 mm	90 mm	160 mm	32 kom	2037112
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 8/21 MP32	8 mm	140 mm	210 mm	32 kom	2037113
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 10/16 MP32	10 mm	90 mm	160 mm	32 kom	2037114
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 10/21 MP32	10 mm	140 mm	210 mm	32 kom	2037115
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 12/16 MP32	12 mm	90 mm	160 mm	32 kom	2037116
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 12/21 MP32	12 mm	140 mm	210 mm	32 kom	2037117

Komplet (50 svrdala)
Svrdla za udarne bušilice (2-rezna) TE-C



NOVO

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 5/11 MP50	5 mm	40 mm	110 mm	50 kom	2037118
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 6/11 MP50	6 mm	40 mm	110 mm	50 kom	2037119
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 6/16 MP50	6 mm	90 mm	160 mm	50 kom	2037120
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 8/16 MP50	8 mm	90 mm	160 mm	50 kom	2037121
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 10/16 MP50	10 mm	90 mm	160 mm	50 kom	2037122
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-C 12/16 MP50	12 mm	90 mm	160 mm	50 kom	2037123

Komplet svrdala
Svrdla za udarne bušilice (2-rezna) TE-C



NOVO

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Broj artikla
Komplet svrdala za udarnu bušilicu TE-C (6) M1	TE-C 5/11, 2 x TE-C 6/16, TE-C 8/16, TE-C 10/16, TE-C 12/16	2037124

Svrkla za pričvršćivanje oplata TE-C HB

Promjer 10-25 mm

Prednosti

- Dugačka drška za izvedbu svih vrsta oplata i okvira
- Kompletna drška je izrađena od kaljenog čelika za veću robusnost

Primjena

- Prilagođeno za bušenje u drvo kod izrade oplata



Narudžbena oznaka	Promjer	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrklo za oplata TE-C HB 10/40	10 mm	400 mm	1 kom	00062132
Svrklo za oplata TE-C HB 12/40	12 mm	400 mm	1 kom	00062134
Svrklo za oplata TE-C HB 14/40	14 mm	400 mm	1 kom	00062138
Svrklo za oplata TE-C HB 16/40	16 mm	400 mm	1 kom	00062148
Svrklo za oplata TE-C HB 18/40	18 mm	400 mm	1 kom	00062169
Svrklo za oplata TE-C HB 20/40	20 mm	400 mm	1 kom	00062178
Svrklo za oplata TE-C HB 22/40	22 mm	400 mm	1 kom	00062187
Svrklo za oplata TE-C HB 24/40	24 mm	400 mm	1 kom	00062190

3

Krone za udarno bušenje TE-C BK

Za opeku i cementne blokove

Prednosti

- Veća robusnost
- Centrirna špica za bušenje u opeke, za precizne radove

Primjena

- Za opeku i cementne blokove



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Kruna za udarno bušenje TE-C BK 66/18	66 mm	50 mm	180 mm	1 kom	00062017
Kruna za udarno bušenje TE-C BK 80/18	80 mm	50 mm	180 mm	1 kom	00062018
Kruna za udarno bušenje TE-C BK 90/18	90 mm	50 mm	180 mm	1 kom	00062019

Probojno svrdlo za opeku TE-C GB

Najbolje u klasi probojnih svrdala, s križnom karbidnom špicom. Zbog odličnog odvajanja materijala savršen su izbor za bušenje rupa

Prednosti

- Povećan radni kapacitet kod bušenja rupa zbog boljeg odvajanja materijala

Primjena

- Bušenje u zidovima



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Probojno svrdlo TE-C GB 30/45-11/8"	30 mm	350 mm	450 mm	1 kom	00220629
Probojno svrdlo TE-C GB 32/45-1 1/4"	32 mm	350 mm	450 mm	1 kom	00220630

Šuplja udarna svrdla TE-CD

Njima čistite rupu tijekom bušenja, za brzo i pouzdano sidrenje



Primjena

Sidrene rupe za:

- Strukturne poveznice i pojačanja s naknadno montiranim armaturama
- Postavljanje nedostajućih i mijenjanje neprikladnih armatura
- Montaža stepenica, ograda i sigurnosnih pregrada
- Sustav odobren za uporabu s masom za sidrenje HIT HY 200-R

Prednosti

- Bušenje i čišćenje rupe jednim korakom
- Potpuno čišćenje rupa za sigurno sidrenje
- Jednaka otpornost, izdržljivost i brzina bušenja kao kod svrdla TE YX/CX
- Bez zapinjanja pri bušenju armiranog betona

Tehnički podaci

TE-CD	
Prihvata	TE-C (SDS-plus)
Za upotrebu s	Strojevi s prihvatom TE-C (SDS plus)
Osnovni materijal	Beton

NOVO



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CD 12/33	12 mm	200 mm	330 mm	1 kom	02018940
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CD 14/37	14 mm	240 mm	370 mm	1 kom	02018942
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CD 16/37	16 mm	240 mm	370 mm	1 kom	02018945
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CD 18/37	18 mm	240 mm	370 mm	1 kom	02018946

NOVO



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CD 12/33 MP4	12 mm	200 mm	330 mm	4 kom	02018948
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CD 14/37 MP4	14 mm	240 mm	370 mm	4 kom	02018950
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CD 16/37 MP4	16 mm	240 mm	370 mm	4 kom	02018953
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-CD 18/37 MP4	18 mm	240 mm	370 mm	4 kom	02018954



Savršeni sustav za sidrenje armatura Jedinstveni sustav za bušenje s automatskim čišćenjem rupe

Sa šupljim udarnim svrdlima Hilti TE-CD i TE-YD naknadno čišćenje rupe više nije potrebno. Sustav za uklanjanje prašine svu prašinu usisa već tijekom samog bušenja. To omogućava veću produktivnost na radilištu i rad potpuno bez prašine.

Našim novim sustavom postavljanje armatura postaje još brže i sigurnije.



Kombinirana bušilica TE 50/TE 50-AVR

Najbolja u kompaktnoj klasi do 5 kg, odlične radne osobine



3

Primjena

- Udarno bušenje u beton, zidove i prirodni kamen (preporučeni promjer 14-28 mm)
- Fino sječenje zidova i betona

Prednosti

- Najlakša kombinirana bušilica u klasi TE-Y (SDS Max)
- Odlične radne osobine s izuzetnim kompaktnim oblikom i malom težinom
- Najveća udobnost pri radu, zbog inovativnog oblika s potpunom uravnoteženosti i ergonomskim polukružnim rukohvatom
- Robusna i izdržljiva

Tehnički podaci

TE 50/TE 50-AVR	
Napon	230 V
Nazivna snaga	1050 W
Energija pojedinog udarca	5,2 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	550 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	3180 udar./min.
Optimalan promjer bušenja u beton	15-25 mm
Bezstupnjevitodešavanje brzine	Da
Dimenzije (DxŠxV)	462 x 113 x 243 mm
Težina (EPTA)	5,7 kg

HILTI	DO 2 GODINE
DOŽIVOTNI SERVIS	BEZ TROŠKOVA
Doživotno OGRANIČENI TROŠKOVI POPRAVKA	Doživotno JAMSTVO PROIZVOĐAČA



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 50	TE 50, kabel za napajanje (4 m), zaštita od prašine, krpa za čišćenje, sigurnosne norme i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00383899
TE 50-AVR	TE 50-AVR: (aktivno ublažavanje vibracija) sustav koji smanjuje vibracije stroja i tako omogućava točniji i manje naporan rad, kabel za napajanje (4 m), zaštita od prašine, krpa za čišćenje, sigurnosne norme i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00404128

Kombinirane bušilice TE 60, TE 60-ATC/AVR

Lagane, univerzalne i idealne za krunsko bušenje



Mogućnosti primjene

- Bušenje krunama za udarno bušenje TE-Y-BK s promjerima do 100 mm za opeku i beton
- Dijamantno bušenje opeke dijamantnim krunama DD-B PCM s promjerima do 100 mm
- Bušenje svrdlima TE-Y s promjerima do 40 mm
- Srednje zahtjevna sječenja i rušenja

Prednosti

- Gotovo besprašinsko krunsko bušenje i sječenje novim DRS-BK sustavom
- Visoki zakretni moment optimiziran za krunsko bušenje
- Funkcija automatskog isključivanja u kritičnim okolnostima s pomoću sustava za aktivnu kontrolu zakretnog momenta (ATC) pruža Vam najveću moguću sigurnost
- Sustav aktivne kontrole vibracija (AVR) s ugrađenim mehanizmom s protutezima i odvojenom stražnjim ručkom smanjuje vibracije na samo 7,5 m/s²
- Težište se nalazi blizu ručke za bolju uravnoteženost i lakši rad

Tehnički podaci

	TE 60, TE 60-ATC/AVR
Nazivna snaga	1.300 W
Energija pojedinog udarca	7,3 J
Najveća frekvencija udaraca	3.300 udar./min
Težina po EPTA - 01/2003	7,7 kg
Brzina, 1. brzina bez opterećenja	350 okr./min
Optimalan promjer bušenja u beton	18 mm-40 mm
Krone za udarno bušenje (preporučeni raspon promjera)	45 mm-100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	490 x 115 x 293 mm



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Broj artikla
TE 60	Prihvat TE-Y (SDS-MAX), kofer za alat Hilti, kabel duljine 4 m, mast 50 ml, krpa za čišćenje, priručnik s uputama, u koferu	00427756
TE 60-ATC/AVR	Prihvat TE-Y (SDS-MAX), kofer za alat Hilti, kabel duljine 4 m, mast 50 ml, krpa za čišćenje, priručnik s uputama, u koferu	00427773

Kombinirane bušilice TE 70-ATC/AVR, TE 70-AVR

Najjača kombinirana bušilica na svijetu



3

Primjena

- Bušenje u promjeru od 12 mm do 150 mm
- Rupe za zahtjevno sidrenje promjera od 20 mm do 40 mm
- Bušenje probojnim svrdlima za montažu cijevi promjera do 80 mm
- Rušenje s plosnatim i šiljatim sjekačima
- Mogućnost rada s plosnatim, širokim, kanalnim i zupčastim sjekačima
- Bušenje u drvo s povećanim zakretnim momentom

Prednosti

- Kod 360 okr./min. omogućuje vrlo visok radni kapacitet bušenja (srednja vrijednost u toj klasi je brzina 280 okr./min.)
- Sigurnosna sklopka za najveći prijenos zakretnog momenta
- Manje napora i manje pritiskivanja
- Težište u blizini ručke za odličnu uravnoteženost
- Kućište je djelomično ojačano staklenim vlaknima, što jamči veću robusnost i otpornost

Tehnički podaci

	TE 70-ATC/AVR	TE 70-AVR
Napon	230 V	230 V
Nazivna snaga	1800 W	1800 W
Energija pojedinog udarca	11,5 J	11,5 J
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	360 okr./min.	360 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina	250 okr./min.	250 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	2760 udar./min.	2760 udar./min.
Bezstupnjevitodešavanje brzine	Da	Da
Dimenzije (DxŠxV)	524 x 123 x 274 mm	524 x 123 x 294 mm
Težina (EPTA)	9,5 kg	8,3 kg

















HILTI	DO 2^{GODINE}
DOŽIVOTNI SERVIS	BEZ TROŠKOVA
Doživotno OGRANIČENI TROŠKOVI POPRAVKA	Doživotno JAMSTVO PROIZVOĐAČA



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 70-AVR	TE 70-AVR, kabel za napajanje (4 m), zaštita od prašine, krpa za čišćenje, sigurnosne upute i priručnik s uputama u koferu	1 kom	2063006
TE 70-ATC/AVR	TE 70-ATC/AVR – elektroničko upravljanje zakretnog momenta, trenutačna blokada alata u mogućim opasnim okolnostima u slučaju zaglavlivanja svrdla, kabel za napajanje (4 m), zaštita od prašine, krpa za čišćenje, sigurnosne upute i priručnik s uputama u koferu	1 kom	2063020

Pribor za kombinirane bušilice

Narudžbena oznaka		TE 50/TE 50 AVR	TE 56 ATC - TE 60 ATC/AVR	TE 70-ATC/AVR /TE 70-AVR	TE 80 ATC/AVR	Pakirano po		Broj artikla
Sustav za uklanjanje prašine TE DRS-B Kompletan sustav s nastavkom za povezivanje alata i usisivača, 2 prilagodnika za sjekače različitih duljina, 3 prilagodnika za upotrebu sa svim alatima Hilti (nastavak SDS Max i TE-S) – u koferu		■	■	■	■	1 kom		00365944
Osnovni nastavak TE DRS-B, komplet		■	■	■	■	1 kom		00273321
Usisna glava TE DRS-B, duga Za sjekače duljine >39 cm		■	■	■	■	1 kom		00273322
Usisna glava TE DRS-B, kratka Za sjekače duljine <39 cm		■	■	■	■	1 kom		00273323
Prilagodnik TE DRS-B		■	■	■	■	1 kom		00273325
Spojnicica za pričvršćivanje TE DRS-B, komplet		■	■	■	■	1 kom		00355052
Usisivač VC 20-U 230 V Komplet s 1 filtrom, 1 antistatičkim crijevom (Ø 36 mm x 5 m) i 1 vrećicom za prašinu		■	■	■	■	1 kom		00222209
Prilagodnik TE-FY-BA-C, komplet Prilagodnik za svrdla s C prihvatom omogućava upotrebu svrdala sa C prihvatom s kombiniranim bušilicama s nastavkom TE-Y		■	■	■	■	1 kom		00074068
Prilagodnik TE-Y-AD Produžetak za bušenje u promjeru do 32 mm (svaki paket sadrži 1 prilagodnik i 1 pakiranje masti, 50 ml)			■	■	■	1 kom		00382390
Brzozatezna glava 13 Stezna glava za svrdla s cilindričnim prihvatom – omogućuje upotrebu s kombiniranim bušilicama za bušenje u drvo/čelik bez udarne sile)		■	■	■	■	1 kom		00060208
Držač stezne glave TE-Y-BFH Prilagodnik za svrdla s cilindričnim prihvatom – eliminira udarnu silu kombinirane bušilice		■	■	■	■	1 kom		00263359
Produživač svrdla TE-FY-E35 Dodatak koji omogućava produženje do 350 mm			■	■	■	1 kom		00001952
Produživač svrdla TE-FY-E60 Dodatak koji omogućava produženje do 600 mm			■	■	■	1 kom		00001953
Produživač svrdla TE-FY-E85 Dodatak koji omogućava produženje do 850 mm			■	■	■	1 kom		00001954
Mast 50 ML Mazivo - mast		■	■	■	■	1 kom		00203086
Sprej 66 ML Mazivo - sprej		■	■	■	■	1 kom		00308976

Polikristalne dijamantne krune DD-BY PCM

Kombiniranu bušilicu pretvara u brzu i snažnu krunsku pilu (suho rezanje)



3

Prednosti

- Mogućnost potpuno besprašinskog krunskog bušenja s kombiniranim bušilicama Hilti (TE 60, TE 60 ATC/AVR, TE 70-AVR, TE 70-ATC/AVR)
- Jedinstvena brzina rada zbog inovativne osnove polikristalne dijamantne oštrice
- Lakši početak bušenja zbog brzomontažne krune s centrirnom špicom

Primjena

- Bušenje u zidovima za:
 - klimatizaciju,
 - prozračivanje,
 - cijevi,
 - kanale

1+1=3

NOVO



Tehnički podaci

DD-B PCM	
Stezna glava	Hilti BI+/BS/BY
Laserski zavareni segmenti	Da
Mokro/suho rezanje	suho

Dijamantne krune DD-B PCM

Narudžbena oznaka	φ (mm)	Pakirano po	broj artikla	Zamjenski modul
DD-B 52/320 PCM	52	1 kom	00211825	NE
DD-B 67/320 PCM	67	1 kom	00211827	NE
DD-B 82/320 PCM	82	1 kom	00211829	NE
DD-B 87/320 PCM	87	1 kom	00211831	NE
DD-B 102/320 PCM	102	1 kom	00211833	NE
DD-B 112/320 PCM	112	1 kom	00211835	NE
DD-B 122/320 PCM	122	1 kom	00211837	NE
DD-B 132/280 PCM	132	1 kom	00211839	NE
DD-B 152/180 PCM	152	1 kom	00211841	NE
DD-B 162/180 PCM	162	1 kom	00211843	NE

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Pakirano po	Broj artikla
Špica za centriranje DD-SA 52/320	52 mm	320 mm	1 kom	00211489
Špica za centriranje DD-SA 67/320	67 mm	320 mm	1 kom	00211490
Špica za centriranje DD-SA 82/320	82 mm	320 mm	1 kom	00211493
Špica za centriranje DD-SA 87/320	87 mm	320 mm	1 kom	00211494
Špica za centriranje DD-SA 102/320	102 mm	320 mm	1 kom	00211495
Špica za centriranje DD-SA 112/320	112 mm	320 mm	1 kom	00211496
Špica za centriranje DD-SA 122/320	122 mm	320 mm	1 kom	00211497
Špica za centriranje DD-SA 132/280	132 mm	280 mm	1 kom	00211498
Špica za centriranje DD-SA 152/180	152 mm	180 mm	1 kom	00211499
Špica za centriranje DD-SA 162/180	162 mm	180 mm	1 kom	00211500

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Prihvat TE-Y CBH 12	Držač stezne glave za montažu krune DD-PCM na kombiniranu bušilicu (bez usisavanja)	1 kom	00264581
Prilagodnik M12/41	prilagodnik za montažu krune DD-PCM na držač stezne glave TE-Y CBH 12	1 kom	00224935
Prihvat DD TE-Y DRS	komplet za montažu krune DD-PCM na kombiniranu bušilicu (s usisavanjem)	1 kom	00402139

Svrkla za kombinirane bušilice (4-rezna) TE-YX

Svrkla sa 4 rezna ruba za bušenje u armirani beton



- Bušenje u armirani beton, kamen i opeku



Prednosti

- Karbidni metalni vrh u obliku X sa 4 rezna ruba; vrh je potpuno zavarano na navojnicu
- Veća brzina bušenja koja omogućava uštedu vremena
- Manje vibracija (posebice pri bušenju armiranog betona)
- Duplo dulji vijek trajanja, nego kod uobičajenih svrdala
- Zajamčena izdržljivost: ako se svrdlo slomi dok je indikator istrošenosti za bušenje rupa za mehanička sidra na njegovom vrhu još vidljiv, besplatno ćemo ga zamijeniti u okviru garancije*

* zamjena u okviru garancije nije moguća, ukoliko do loma dođe zbog nepravilne upotrebe te u slučaju da vrh svrdla poplavi zbog prekomjernog zagrijavanja



NOVO

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 16/67	16 mm	550 mm	670 mm	1 kom	00421907
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 18/32	18 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00293052
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 18/52	18 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00293053
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 18/72	18 mm	600 mm	720 mm	1 kom	00421908
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 18/92	18 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293054
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 18/130	18 mm	1150 mm	1300 mm	1 kom	00293140
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 20/32	20 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00293141
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 20/52	20 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00293142
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 20/72	20 mm	600 mm	720 mm	1 kom	00421909
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 20/92	20 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293143
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 20/130	20 mm	1150 mm	1300 mm	1 kom	00293148
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 22/32	22 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00293161
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 22/52	22 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00293167
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 22/72	22 mm	600 mm	720 mm	1 kom	00421910
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 22/92	22 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293177
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 22/130	22 mm	1150 mm	1300 mm	1 kom	00293180
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 24/32	24 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00293182
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 24/52	24 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00293193
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 24/92	24 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293205
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 25/32	25 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00293210
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 25/52	25 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00293217
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 25/72	25 mm	600 mm	720 mm	1 kom	00421911
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 25/92	25 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293229
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 25/130	25 mm	1150 mm	1300 mm	1 kom	00293230
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 26/32	26 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00293232
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 28/32	28 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00293233
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 28/52	28 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00293235
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 28/92	28 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293236
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 28/130	28 mm	1150 mm	1300 mm	1 kom	00293238
Svrkla za kombiniranu bušilicu TE-YX 30/37	30 mm	250 mm	370 mm	1 kom	00293239

Svrkla za kombinirane bušilice (4-rezna) - nastavak TE-YX

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 30/57	30 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00293258
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 30/92	30 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293259
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 30/130	30 mm	1150 mm	1300 mm	1 kom	00293286
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 32/37	32 mm	250 mm	370 mm	1 kom	00293408
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 32/57	32 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00293409
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 32/92	32 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293410
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 32/130	32 mm	1150 mm	1300 mm	1 kom	00293411
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 35/57	35 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00293412
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 37/37	37 mm	250 mm	370 mm	1 kom	00293413
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 37/57	37 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00293415
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 37/92	37 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293416
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 37/130	37 mm	1150 mm	1300 mm	1 kom	00293417
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 40/37	40 mm	250 mm	370 mm	1 kom	00293418
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 40/57	40 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00293421
Svrklo za kombiniranu bušilicu TE-YX 40/92	40 mm	800 mm	920 mm	1 kom	00293422

3

Svrkla za kombinirane bušilice (4-rezna) TE-YX Vodovodni/električarski komplet



NOVO

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Svrkla za kombinirane bušilice TE-YX (M), komplet	1xTE-YX 37/57, 1xTE-YX 28/52, 1xTE-YX 22/52	1 kom	00424654

Komplet (4 svrdala) Svrdla za kombinirane bušilice (4-rezna) TE-YX



NOVO

Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 12/35 MP4	12 mm	200 mm	350 mm	4 kom	00421924
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 12/55 MP4	12 mm	400 mm	550 mm	4 kom	00421925
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 14/35 MP4	14 mm	200 mm	350 mm	4 kom	00421926
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 14/55 MP4	14 mm	400 mm	550 mm	4 kom	00421927
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 16/35 MP4	16 mm	200 mm	350 mm	4 kom	00421928
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 16/55 MP4	16 mm	400 mm	550 mm	4 kom	00421929
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 18/32 MP4	18 mm	200 mm	320 mm	4 kom	00421930
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 18/52 MP4	18 mm	400 mm	520 mm	4 kom	00421931
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 20/32 MP4	20 mm	200 mm	320 mm	4 kom	00421933
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 20/52 MP4	20 mm	400 mm	520 mm	4 kom	00421934
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 22/32 MP4	22 mm	200 mm	320 mm	4 kom	00421935
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 22/52 MP4	22 mm	400 mm	520 mm	4 kom	00421936
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 24/52 MP4	24 mm	400 mm	520 mm	4 kom	00421937
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 25/52 MP4	25 mm	400 mm	520 mm	4 kom	00421938
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 28/52 MP4	28 mm	400 mm	520 mm	4 kom	00421939
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 32/57 MP4	32 mm	450 mm	570 mm	4 kom	00421940
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 35/57 MP4	35 mm	450 mm	570 mm	4 kom	00421942
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 37/57 MP4	37 mm	450 mm	570 mm	4 kom	00421943
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YX 40/57 MP4	40 mm	450 mm	570 mm	4 kom	00421944

Svrdla za kombinirane bušilice (2-rezna) TE-Y

TE-Y: svrdlo s 2 reznim rubovima, izrađeno za bušenje u opeku i prirodni kamen



Prednosti

- Brzo bušenje zbog male udaljenosti između reznog ruba i navojnice
- Navojnica s otvorenim kutom za brzo odvajanje materijala
- Vrh od tvrdog metala, zavaren s navojnicom
- Zajamčena izdržljivost: ako se svrdlo slomi dok se rezni rub još vidi, svrdlo ćemo zamijeniti u okviru garancije*

*zamjena u okviru garancije nije moguća, ukoliko do loma dođe zbog nepravilne upotrebe te u slučaju da vrh svrdla poplavi zbog prekomjernog zagrijavanja

Primjena

- Provrti u nearmiranom betonu i zidovima



NOVO

Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 12/35	12 mm	200 mm	350 mm	1 kom	00418301
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 12/55	12 mm	400 mm	550 mm	1 kom	00418302
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 14/35	14 mm	200 mm	350 mm	1 kom	00418303
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 14/55	14 mm	400 mm	550 mm	1 kom	00418304
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 15/35	15 mm	200 mm	350 mm	1 kom	00418305
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 15/55	15 mm	400 mm	550 mm	1 kom	00418306
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 16/35	16 mm	200 mm	350 mm	1 kom	00418307
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 16/55	16 mm	400 mm	550 mm	1 kom	00418308
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 18/32	18 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00418309
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 18/52	18 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00418310
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 20/32	20 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00418311
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 20/52	20 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00418312
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 22/32	22 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00418313
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 22/52	22 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00418314
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 24/32	24 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00418315
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 24/52	24 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00418316
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 25/32	25 mm	200 mm	320 mm	1 kom	00418317
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 25/52	25 mm	400 mm	520 mm	1 kom	00418318
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 26/28	26 mm	150 mm	280 mm	1 kom	00418319
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 28/37	28 mm	250 mm	370 mm	1 kom	00418320
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 28/57	28 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00418321
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 30/37	30 mm	250 mm	370 mm	1 kom	00418322
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 30/57	30 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00418323
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 32/37	32 mm	250 mm	370 mm	1 kom	00418324
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 32/57	32 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00418325
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 35/57	35 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00418326
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 37/37	37 mm	250 mm	370 mm	1 kom	00418327
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 37/57	37 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00418328
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-Y 40/57	40 mm	450 mm	570 mm	1 kom	00418329

Pribor (prilagodnik/produžetak)

Za bušenja dubine >920 mm i promjera >32 mm

Prednosti

- Brza montaža produžetka i svrdla
- Pouzdan
- Podmazivanje prilagodnika prije upotrebe

**Primjena**

- Bušenje u različite osnovne materijale



Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Prilagodnik TE-Y-AD	Dodatak za bušenje u promjeru iznad 32 mm (svaki komplet sadrži 1 prilagodnik i 1 pakiranje masti, 50 ml)	1 kom	00382390
Produživač svrdla TE-FY-E35	Dodatak koji omogućava produženje do 350 mm	1 kom	00001952
Produživač svrdla TE-FY-E60	Dodatak koji omogućava produženje do 600 mm	1 kom	00001953
Produživač svrdla TE-FY-E85	Dodatak koji omogućava produženje do 850 mm	1 kom	00001954

Kruna za udarno bušenje TE-Y

Jednostavna izvedba suhих i besprašinskih prodora



3

Mogućnosti primjene


- Slijepe rupe za utičnice
- Bušenje prodora (vodovodne, ventilacijske i ostale cijevi)

Prednosti

- Jednostavna izvedba prodora s TE alatima
- Suho bušenje
- Bez prašine zbog DRS BK

Tehnički podaci

TE-Y	
Priključak	TE-Y (SDS-max)
Za uporabu u kombinaciji s	TE-50/60/70/80
Osnovni materijali	svi materijali na mineralnoj osnovi (nearmirani)
Načini rada	zid, pod, strop



Informacije o proizvodu

Promjer	Duljina	Radna duljina	Narudžbena oznaka	Pakirano po	Broj proizvoda
10 mm	130 mm	80 mm	Svrđlo za centriranje TE-Y BK 10/13 kit	1 kom	02006300
45 mm	290 mm	170 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 45/290	1 kom	02006301
45 mm	550 mm	430 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 45/550	1 kom	02006302
50 mm	290 mm	170 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 50/290	1 kom	02006303
50 mm	550 mm	430 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 50/550	1 kom	02006304
55 mm	550 mm	170 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 55/290	1 kom	02006305
55 mm	550 mm	430 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 55/550	1 kom	02006306
68 mm	290 mm	170 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 68/290	1 kom	02006307
68 mm	290 mm	170 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y BK 68/290 MP2	2 kom	02024508
68 mm	550 mm	430 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 68/550	1 kom	02006308
82 mm	550 mm	430 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 82/550	1 kom	02006310
82 mm	290 mm	170 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 82/290	1 kom	02006309
82 mm	290 mm	170 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y BK 82/290 MP2	2 kom	02024509
90 mm	290 mm	170 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 90/290	1 kom	02006311
90 mm	550 mm	430 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 90/550	1 kom	02006312
100 mm	550 mm	430 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 100/550	1 kom	02006313
125 mm	550 mm	430 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 125/550	1 kom	02006314
150 mm	550 mm	430 mm	Kruna za udarno bušenje TE-Y-BK 150/550	1 kom	02006315

Probojna svrdla TE-Y GB

Za kombinirane bušilice



Prednosti

- Brzo bušenje u beton i zidove
- Navojnica s usavršenim odvajanjem materijala za izradu provrta
- Mogućnost zamjene pohabane navojnice

Primjena

- Bušenje većeg promjera u ploče i beton
- Prodori u zidovima i betonu



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Probojno svrdlo TE-Y GB 45/59-1 3/4"	45 mm	450 mm	590 mm	1 kom	00220611
Probojno svrdlo TE-Y GB 55/59-2"	55 mm	450 mm	590 mm	1 kom	00028903
Probojno svrdlo TE-Y GB 66/59-2 1/2"	66 mm	450 mm	590 mm	1 kom	00028366
Probojno svrdlo TE-Y GB 80/63-3 1/8"	80 mm	490 mm	630 mm	1 kom	00028367

Šuplja udarna svrdla TE-YD

Njima čistite rupu tijekom bušenja za brzo i pouzdano sidrenje.



3

Primjena

Sidrene rupe za:

- strukturne poveznice i ojačanja s naknadno montiranim armaturama
- postavljanje nedostatnih i mijenjanje neprikladnih armatura
- montažu stepenica, ograda i sigurnosnih pregrada
- sustav odobren za uporabu s masom za sidrenje HIT HY 200-R

Prednosti

- Bušenje i čišćenje rupe jednim korakom
- Potpuno čišćenje rupa za sigurno sidrenje
- Jednaka otpornost, izdržljivost i brzina bušenja kao kod svrdla TE YX/CX
- Bez zapinjanja pri bušenju armiranog betona

Tehnički podaci

TE-YD	
Prihvati	TE-Y (SDS-max)
Za upotrebu s	Strojevi sa prihvatom TE-Y (SDS-max)
Osnovni materijal	Beton

NOVO



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YD 16/59	16 mm	400 mm	590 mm	1 kom	02018956
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 18/59	18 mm	400 mm	590 mm	1 kom	02018957
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 20/59	20 mm	400 mm	590 mm	1 kom	02018959
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 22/59	22 mm	400 mm	590 mm	1 kom	02018960
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 25/59	25 mm	400 mm	590 mm	1 kom	02018962
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 28/59	28 mm	400 mm	590 mm	1 kom	02018964
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 32/59	32 mm	400 mm	590 mm	1 kom	02018966

NOVO



Narudžbena oznaka	Promjer	Iskoristiva duljina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Svrdlo za kombiniranu bušilicu TE-YD 16/59 MP4	16 mm	400 mm	590 mm	4 kom	02018967
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 18/59 MP4	18 mm	400 mm	590 mm	4 kom	02018968
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 20/59 MP4	20 mm	400 mm	590 mm	4 kom	02018970
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 22/59 MP4	22 mm	400 mm	590 mm	4 kom	02018971
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 25/59 MP4	25 mm	400 mm	590 mm	4 kom	02018973
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 28/59 MP4	28 mm	400 mm	590 mm	4 kom	02018975
Svrdlo za udarnu bušilicu TE-YD 32/59 MP4	32 mm	400 mm	590 mm	4 kom	02018977



Savršeni sustav za sidrenje armatura Jedinstveni sustav za bušenje s automatskim čišćenjem rupe

Sa šupljim udarnim svrdlima Hilti TE-CD i TE-YD naknadno čišćenje rupe više nije potrebno. Sustav za uklanjanje prašine svu prašinu usisa već tijekom samog bušenja. To omogućava veću produktivnost na radilištu i rad potpuno bez prašine.

Našim novim sustavom postavljanje armatura postaje još brže i sigurnije.



Sustav za uklanjanje prašine Hilti TE DRS-BK i TE DRS-Y

Vrhunski sustav za uklanjanje prašine tijekom bušenja i sječenja prolaznih rupa za cijevi



Mogućnosti primjene

- Besprašinsko udarno krunsko bušenje za prolazne rupe za cijevi
- Slijepe rupe za utičnice u zidovima
- Svi unutarnji radovi sječenja

Prednosti

- Iznimno učinkovito uklanjanje sitne prašine smanjuje rizike i povećava produktivnost (s manje napora i bez glavobolje)
- Jednostavno postavljanje zbog sustava za brzu montažu - bez uporabe alata
- Prikladan za uporabu s krunama za udarno bušenje TE-Y BK promjera od 68 do 150 mm te svih duljina
- Iznimno tvrd i izdržljiv sustav proizveden od savitljivog materijala
- Jedini sustav te vrste koji omogućuje gotovo besprašinsko sječenje i udarno krunsko bušenje
- Spojiv s kombiniranim Hilti čekićima od modela TE 60 do TE 80 s krunama za udarno bušenje TE-Y BK promjera od 150 mm sa šiljastim ili plosnatim sjekačima i svim vrstama usisavača.

Tehnički podaci














Hilti TE DRS-BK	
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 290 x 100 mm
Težina	1,29 kg
Za uporabu u kombinaciji s	TE 60, TE 70, TE 80



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Broj proizvoda
TE DRS-BK, kofer	Komplet za usisavanje prašine Hilti TE DRS-BK, 1 duguljasti nastavak za usisavanje, 1 glava za usisavanje za promjere od 68 do 90 mm / 290 mm duljine, 1 glava za usisavanje za promjere od 68 do 90 mm / 550 mm duljine, 1 glava za usisavanje za promjere od 100 do 150 mm / 550 mm duljine, 1 glava za usisavanje za sjekače duljine od 400 do 500 mm, 1 glava za usisavanje za sjekače duljine od 290 do 390 mm	02006448
TE DRS-Y, kofer	Komplet za usisavanje prašine Hilti TE DRS-Y, kod bušenja rupa svrdlima promjera do 40 mm	02055178

Pribor

Narudžbena oznaka		Kofer TE DRS-BK	Kofer TE DRS-BK-E	Broj artikla
Osnovni element alata Usisna glava Hilti TE DRS-BK		■		02008741
Cijev za usisavanje Duguljasti nastavak za usisavanje		■		02008745
Cijev za usisavanje 68-90/290 mm Glava za usisavanje za promjere od 68 do 90 mm / 290 mm duljine		■	■	02008744
Cijev za usisavanje 68-90/550 mm Glava za usisavanje za promjere od 68 do 90 mm / 550 mm duljine		■		02008742
Cijev za usisavanje 100-150/550 mm Glava za usisavanje za promjere od 100 do 150 mm / 550 mm duljine		■		02008743
Usisna glava TE DRS-B, duga Glava za usisavanje za sjekače od 400 do 500 mm		■	■	00273322
Usisna glava TE DRS-B, kratka Glava za usisavanje za sjekače od 290 do 390 mm		■	■	00273323
Sustav za uklanjanje prašine TE DRS-Y, kofer Komplet za usisavanje prašine Hilti TE DRS-Y, kod bušenja rupa svrdlima promjera do 40 mm				02055178
Zaštitna maska PP EY-HA R HC/AF Leća: materijal PC, debljina 2,2 mm, premaz supravision HC-AF, filter: 2-1.2, energija udarca: 120 m/s, K: površinska otpornost na fine čestice, N: ne zamagljuje se				002065591
Zaštitne naočale PP EY-CA NCH dist Leća: materijal PC, debljina 2,1 mm, premaz optidur NCH, filter: 2C-1.2, energija udarca: 45 m/s				002065449
Zaštitne naočale PP EY-GU C HC/AF Leća: materijal PC, debljina 2.1 mm, premaz supravision HC-AF, filter: 2 C-1.2, energija udarca: 45 m/s, K: površinska otpornost na fine čestice, N: ne zamagljuje se				002065445
Zaštitne naočale PP EY-GU C HC/AF -plave				02065447
Zaštitne naočale PP EY-GU G HC/AF Leća: materijal PC, debljina 2.1 mm, premaz supravision HC-AF, filter: 2 C-1.2, energija udarca: 45 m/s, K: površinska otpornost na fine čestice, N: ne zamagljuje se				002065446

3

Čekić za rušenje TE 300-AVR

Lak poput pera i kao stvoren za završne površinske radove



Primjena

- Odstranjivanje pločica i žbuke
- Fino sječenje i popravci zidova, završni radovi na betonu
- Čišćenje korodiranih armatura (u kombinaciji s igličastim nastavkom za struganje)
- Odstranjivanje boje i hrđe s čelika (u kombinaciji s igličastim nastavkom za struganje)
- Odstranjivanje površinskih nepravilnosti u betonu
- Skidanje žbuke

Prednosti

- Najlakši čekić za rušenje kojim možemo bez pritiskivanja raditi u bilo kojem smjeru
- Kompaktan i ergonomski dizajn, gumirana prednja ručka koja ne propušta toplinu nastalu pri radu i korisniku omogućava slobodu kretanja
- Sustav aktivne kontrole vibracija (AVR) smanjuje napor pri radu i tako povećava produktivnost

Tehnički podaci

	TE 300-AVR
Napon	230 V
Nazivna snaga	850 W
Energija pojedinog udarca	3,3 J
Najveća frekvencija udaraca	4080 udar./min.
AVR - sustav za aktivno ublaživanje vibracija	Da
Dimenzije (DxŠxV)	379 x 93 x 215 mm
Težina (EPTA)	3,8 kg



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 300-AVR	Kabel za napajanje (4 m), Hilti mast, krpa, priručnik s uputama, u koferu	1 kom	00386051
Igličasti nastavak za struganje TE 106/TE 300 NA	Za TE 106/TE 300 – nastavak s abrazivnim iglama, uključuje komplet i vodilicu s plosnatim čeličnim iglama	1 kom	00271959
Igla 180 LG	Zamjenska igla za strugalo	1 kom	00223428

Čekići za rušenje TE 500, TE 500-AVR

Čekići s najboljim omjerom težine i snage



3

Primjena

- Sječenje zidova i betona
- Obrada zidova
- Izrada kanala u zidovima
- Skidanje žbuke i pločica
- Otvori za cijevi u zidovima

Prednosti

- Najbolji odnos snage i težine u klasi
- Mali kontaktni pritisak
- Bezstupanjska regulacija udarne snage
- Potpuno podesiva bočna drška za čvrsto hvatanje
- Prekidač možete blokirati da ostane uključen

Tehnički podaci

	TE 500, TE 500-AVR
Nazivna snaga	1100 W
Energija pojedinog udarca	7,5 J
Najveća frekvencija udaraca	3180 udar./min.
AVR - sustav za aktivno ublaživanje vibracija	Da
Dimenzije (DxŠxV)	471 x 108 x 243 mm
Težina (EPTA)	5,7 kg



HILTI DOŽIVOTNI SERVIS	DO 2 ^{GODINE} BEZ TROŠKOVA
Doživotno OGRANIČENI TROŠKOVI POPRAVKA	Doživotno JAMSTVO PROIZVOĐAČA



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 500	Ergonomska ručka, kabel za napajanje (4 m), Hilti mast, krpa za čišćenje i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00274704
TE 500-AVR	Ergonomska ručka, kabel za napajanje (4 m), AVR sustav (aktivno ublaživanje vibracija), Hilti mast, krpa za čišćenje i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00274718

Čekić za rušenje TE 700-AVR

Jak, lagan i robusan. Čekić za renoviranje



Primjena

- Rušenje zidanih zidova
- Skidanje pločica
- Izrada prozorskih otvora
- Korektivno rušenje

Prednosti

- Najveća udarna snaga u klasi (11,5 J)
- Motor SR bez ugljenih četkica za najveću pouzdanost
- Vrlo niske vibracije zbog sustava AVR – samo 6,5 m/s²
- Savršen za upotrebu na zidovima
- Redukcija snage udarca za bolju prilagodljivost

Tehnički podaci

	TE 700-AVR
Napon	230 V
Nazivna snaga	1300 W
Energija pojedinog udarca	11,5 J
Najveća frekvencija udaraca	2760
Bezstupnjevito podešavanje brzine	Ne
Dimenzije (DxŠxV)	564 x 125 x 248 mm
Težina (EPTA)	7,9 kg



NOVO



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 700-AVR	Ergonomska ručka, kabel za napajanje (4 m), AVR sustav (aktivno ublaživanje vibracija), Hilti mast, krpa za čišćenje i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00428940

Čekić za rušenje TE 1000-AVR

Razbijanje betona i opeke na razini tla ili visini ispod struka



3

Primjena

- Razbijanje betona i opeke na razini tla ili visini ispod struka
- Uklanjanje pločica i izolacijskih cijevi i zbijanje podloge
- Renoviranje svih vrsta podova
- Korektivno sječenje, primjerice, prilagođavanje otvora za vrata i prozore

Prednosti

- Snažno razbijanje zahvaljujući izuzetnoj udarnoj energiji i inovativnom višekutnom obliku Hilti sjekača
- Najniže razine vibracije u svojoj klasi postižu se zahvaljujući Hiltijevom inovativnom sustavu za aktivno ublaživanje vibracija (AVR) u kućištu
- SR motor bez četkica i sustav podmazivanja s tri komore za duži interval servisiranja i duži vijek trajanja stroja
- Odvojivi kabel za napajanje za brzu i laku zamjenu oštećenih/ puknutih kabela
- Dodatni TE DRS-B sustav uklanjanja prašine sakuplja do 95% prašine

Tehnički podaci

TE 1000-AVR	
Energija pojedinog udarca	26 J
Triaksialna vibracija u betonu ¹⁾	5,0 m/s ²
Težina (EPTA 01/2003)	12,5 kg
Dodirna sila	150 N
Aktivno ublaživanje vibracija	Da
Motor bez četkica	Da
Najveća frekvencija udaraca	1950 udar./min.
A-ponderirani nivo emisije buke ²⁾	85 dB (A)
Redukcija energije udaraca	Da
Snaga	110 V / 230 V

¹⁾ sukladno EN 60745-2-6

²⁾ sukladno EN 60745



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 1000-AVR	Ergonomska bočna ručka, kabel za napajanje (4m), mast, krpa, priručnik za upotrebu, u koferu	1 kom	2092171

Čekić za rušenje

TE 1500-AVR

Odlična mobilnost i snaga vrijedna divljenja



Primjena

- Rušenje podova u velikom opsegu
- Rušenje armiranobetonskih temelja
- Izrada otvora velikog promjera u podovima (npr. za cijevi)
- Rezanje asfalta kod površinskih popravaka

Prednosti

- Snažan elektropneumatski i udarni mehanizam
- Zbog indukcijskog SR motora bez ugljenih četkica nema potrebe za čestim servisiranjem i održavanjem
- Produljeni servisni intervali i dulji radni vijek alata zbog SR motora (bez ugljenih četkica) i sustava za podmazivanje s 3 odvojene komore
- Savršen balans i izvrsna pokretljivost za veću produktivnost i više obavljenog posla
- AVR: Najniže vibracije na tržištu zbog posebnog sustava za prigušivanje vibracija

Tehnički podaci

	TE 1500-AVR
Napon	230 V
Nazivna snaga	1800 W
Energija pojedinog udarca	30 J
Najveća frekvencija udaraca	1620 udar./min.
Dimenzije (DxŠxV)	760 x 138 x 230 mm
Težina (EPTA)	14,2 kg



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
TE 1500-AVR	Ergonomska ručka, kabel za napajanje (4 m), Hilti mast, prsteni za zaštitu od prašine, krpa i priručnik s uputama u koferu	1 kom	00249085

Čekić za rušenje TE 3000-AVR

Radni učinak bez konkurencije



3

Primjena


- Čekić za rušenje TE 3000-AVR pokazuje svoju pravu snagu kod zahtjevnih radova rušenja betona
- Iz rušenja asfalta napravi jednostavan i brz radni zadatak, zato je idealan alat za izgradnju i popravak cesta te polaganje cijevi
- TE 3000-AVR za razliku od pneumatskih alata ne treba kompresor, zbog čega ga je lakše transportirati, prilagodljiviji je i odmah spreman za upotrebu

Prednosti

- Velika udarna snaga od 68 J
- Nevjerojatan radni kapacitet rušenja – do 6 tona betona na sat
- Vrlo niske vibracije (manje od 7 m/s²), zbog čega dozvoljeno vrijeme rada premašuje 4 sata
- SR motor bez potrebe za redovnim održavanjem
- Prilagodljiv i jednostavan za korištenje – ne treba kompresor
- Niski troškovi rada

Tehnički podaci

	TE 3000-AVR
Nazivna snaga	2070 W
Energija pojedinog udarca	68 J
Najveća frekvencija udaraca	860 udar./min
Težina (EPTA 01/2003)	29,9 kg
Dimenzije (DxŠxV)	814 x 610 x 209 mm
Triaksialna vibracija u betonu	7 m/s ²
AVR - aktivno ublaživanje vibracija	Da
Servisni indikator	Da



NOVO



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Broj artikla
TE 3000-AVR 230V	Čekić za rušenje, AVR (aktivno ublaživanje vibracija), Hilti mast, upute za upotrebu u mekanom etuiju. U kartonskoj kutiji.	02033100
Strujni kabel za TE 3000	Strujni kabel za TE 3000	00414097
Kolica za TE 3000-AVR	Kolica za TE 3000-AVR s držačima za 3 sjekača, omogućuju jednostavniji transport alata i premještanje po gradilištu.	00401293

Komplet za usisavanje prašine TE DRS-B

Gotovo je s prašinom!



Primjena

- Usisavanje prašine tokom rušenja u zatvorenim prostorijama s kombiniranim Hiltijevim bušilicama i čekićima za rušenje
- Za suho usisavanje

Prednosti

- Smanjuje količinu prašine do 97%
- Za montažu ne trebate alat
- Za upotrebu isključivo sa Hilti strojevima
- Upotrebljiv u kombinacijama sa svim čestim sjekačima

Tehnički podaci

	TE DRS-B
Dimenzije (DxŠxV)	340 x 98 x 152 mm
Težina	780 g



















NOVO



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Sustav za usisavanje prašine TE DRS-B, kofer	Kompletan sustav s nastavkom za povezivanje alata i usisavača, 2 prilagodnika za sjekače različitih duljina, 3 prilagodnika za upotrebu sa svim alatima Hilti (nastavak SDS Max i TE-S) – u koferu	1 kom	00365944


Pribor za čekice za rušenje

Narudžbena oznaka	TE 300	TE 500/TE 500 AVR	TE 706/TE 706 AVR	TE 805	TE 1000-AVR	TE 1500 AVR	TE DRS-B	Pakirano po		Broj artikla
Sustav za usisavanje prašine TE DRS-B, kofer Kompletan sustav s nastavkom za povezivanje alata i usisivača, 2 prilagodnika za sjekače različitih duljina, 3 prilagodnika za upotrebu sa svim alatima Hilti (nastavak SDS Max i TE-S) – u koferu		■	■	■	■	■		1 kom		00365944
Osnovni nastavak TE DRS-B, komplet Zamjenjivi dodatak za sustav za usisavanje prašine TE DRS-B		■	■	■	■	■		1 kom		00273321
Usisna glava TE DRS-B, duga Za sjekače duljine >39 cm		■	■	■	■	■		1 kom		00273322
Usisna glava TE DRS-B, kratka Za sjekače duljine <39 cm		■	■	■	■	■		1 kom		00273323
Prilagodnik TE DRS-B Zamjenjivi dodatak za sustav za usisavanje prašine TE DRS-B		■	■					1 kom		00273325
Prilagodnik S1 TE DRS-B Zamjenjivi dodatak za sustav za usisavanje prašine TE DRS-B				■				1 kom		00273324
Prilagodnik S2 TE DRS-B Zamjenjivi dodatak za sustav za usisavanje prašine TE DRS-B					■	■		1 kom		00405903
Spojnica za pričvršćivanje TE DRS-B, komplet Remen za pričvršćivanje - zamjenjivi dodatak za sustav za usisavanje prašine TE DRS-B							■	1 kom		00355052
Usisivač VC 20-U 230 V Komplet s 1 filtrom, 1 antistatičkim crijevom (Ø 36 mm x 5 m) i 1 vrećicom za prašinu							■	1 kom		00222209
Mast 50 ML Mazivo - mast		■	■	■	■	■	■	1 kom		00203086
Sprej 66 ML Mazivo - sprej		■	■	■	■	■	■	1 kom		00308976
Standardna bočna ručka TE SH-STD					■			1 kom		02082250
Zaštitna maska PP EY-HA R HC/AF Leća: materijal PC, debljina 2,2 mm, premaz supravision HC-AF, filter: 2-1.2, energija udarca: 120 m/s, K: površinska otpornost na fine čestice, N: ne zamagljuje se		■	■	■	■	■	■	1 kom		002065591
Zaštitne naočale PP EY-CA NCH dist Leća: materijal PC, debljina 2,1 mm, premaz optidur NCH, filter: 2C-1.2, energija udarca: 45 m/s		■	■	■	■	■	■	1 kom		002065449
Zaštitne naočale PP EY-GU C HC/AF Leća: materijal PC, debljina 2.1 mm, premaz supravision HC-AF, filter: 2 C-1.2, energija udarca: 45 m/s, K: površinska otpornost na fine čestice, N: ne zamagljuje se		■	■	■	■	■	■	1 kom		002065445
Zaštitne naočale PP EY-GU C HC/AF -plave		■	■	■	■	■	■	1 kom		02065447
Zaštitne naočale PP EY-GU G HC/AF Leća: materijal PC, debljina 2.1 mm, premaz supravision HC-AF, filter: 2 C-1.2, energija udarca: 45 m/s, K: površinska otpornost na fine čestice, N: ne zamagljuje se		■	■	■	■	■	■	1 kom		002065446

3


Poligonalni sjekači TE-CP

Za udarne bušilice, kombinirane bušilice i čekiče



Obični sjekač

S habanjem postaje manje učinkovit kod rušenja.



Poligonalni sjekač

Zbog novog dizajna i automatskog brušenja njegova učinkovitost ostaje nepromijenjena tijekom cijelog životnog vijeka alata

Prednosti

- Jedinstven oblik za odličan prijenos snage
- Učinkovitije uklanjanje prašine i precizan rad
- Nevjerojatno otporan i izdržljiv
- Sjekač, koji se sporo troši i ne zahtjeva održavanje, a zbog tehnologije izrade njegova učinkovitost ostaje ista u cijelom životnom vijeku

Primjena

- Sječenje manjih kanala, završni radovi, skidanje žbuke i struganje različitih osnovnih materijala
- Rušenje, kanali, otvori



Sjekači TE-CP



Narudžbena oznaka	Širina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Šiljati sjekač TE-CP SM 18		180 mm	1 kom	00282298
Šiljati sjekač TE-CP SM 25		250 mm	1 kom	00282299
Plosnati sjekač TE-CP FM 18	15 mm	180 mm	1 kom	00282300
Plosnati sjekač TE-CP FM 25	15 mm	250 mm	1 kom	00282301
Lopatasti sjekač TE-CP SPME 4/18 (jednostrano brušeno)	40 mm	180 mm	1 kom	00282304
Lopatasti sjekač TE-CP SPME 6/18 (jednostrano brušeno)	60 mm	180 mm	1 kom	00282305
Lopatasti sjekač TE-CP SPME 8/18 (jednostrano brušeno)	80 mm	180 mm	1 kom	00282306
Lopatasti sjekač/strugalo TE-CP-SP MK 6/18 (s koljenom)	60 mm	180 mm	1 kom	00282308
Lopatasti sjekač/strugalo TE-CP SP MK 8/25 (s koljenom)	80 mm	250 mm	1 kom	00302754
Lopatasti sjekač/strugalo TE-CP-SP MK 4/18 (s koljenom)	40 mm	180 mm	1 kom	00282307
Kanalni sjekač TE-C KM 2/25	20 mm	250 mm	1 kom	00030221
Sjekač za žbuku TE-C MM 1.2/18	12 mm	180 mm	1 kom	00204743

Komplet sjekača TE-CP



Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Sjekač TE-CP 1, komplet	2x TE-CP SM 18, 2x TE-CP FM 18	1 kom	00282310
Sjekač TE-CP 2, komplet	2x TE-CP SM 25, 2x TE-CP FM 25	1 kom	00282311
Sjekač TE-CP 3, komplet	2x TE-CP SM 18, 1x TE-CP FM 18, 1x TE-CP SPME 4/18	1 kom	00282312
Sjekač TE-CP 4, komplet	2x TE-CP SM 25, 1x TE-CP FM 25, 1x TE-CP SPM 6/25	1 kom	00282313
Sjekač TE-CP 5, komplet	2x TE-CP SM25, 1x TE-CP FM25, 1x TE-CP SPM6/18	1 kom	00385124


Poligonalni sjekači TE-YP

Nevjerojatno učinkovit samooštreći sjekač za kombinirane bušilice i čekiče za rušenje




Novo

Nakon 15 sati



Obični sjekač

S habanjem postaje manje učinkovit kod rušenja.



Poligonalni sjekač

Zbog novog dizajna i automatskog oštrenja njegova učinkovitost ostaje nepromijenjena tijekom cijelog životnog vijeka

3

Prednosti

- Jedinstven oblik za odličan prijenos snage
- Zbog samooštrenja uvijek potpuno efikasan
- Učinkovitije uklanjanje prašine i precizan rad
- Nevjerojatno otporan i izdržljiv
- Sjekač, koji se sporo troši i ne zahtjeva održavanje, a zbog tehnologije izrade njegova učinkovitost ostaje ista u cijelom životnom vijeku

Primjena

- Sječenje manjih kanala, završni radovi, skidanje žbuke i struganje različitih osnovnih materijala
- Rušenje, kanali, otvori



Šiljati sjekač TE-YP SM

Narudžbena oznaka	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Šiljati sjekač TE-YP SM 28	280 mm	1 kom	00282263
Šiljati sjekač TE-YP SM 36	360 mm	1 kom	00282264
Šiljati sjekač TE-YP SM 50	500 mm	1 kom	00282265
Šiljati sjekač TE-YP SM 70	700 mm	1 kom	00282266

Plosnati sjekač TE-YP FM




Narudžbena oznaka	Širina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Plosnati sjekač TE-YP FM 28	26 mm	280 mm	1 kom	00282267
Plosnati sjekač TE-YP FM 36	26 mm	360 mm	1 kom	00282268
Plosnati sjekač TE-YP FM 50	26 mm	500 mm	1 kom	00282269
Plosnati sjekač TE-YP FM 70	26 mm	700 mm	1 kom	00282270

Lopatasti sjekač TE-YP-SPM



Narudžbena oznaka	Širina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Lopatasti sjekač TE-YP SPM 5/28	50 mm	280 mm	1 kom	00282271
Lopatasti sjekač TE-YP SPM 5/36	50 mm	360 mm	1 kom	00282273
Lopatasti sjekač TE-YP SPM 8/28	80 mm	280 mm	1 kom	00282272
Lopatasti sjekač TE-YP SPM 12/36	120 mm	360 mm	1 kom	00282274
Lopatasti sjekač TE-YP SPM 12/50	120 mm	500 mm	1 kom	00282275

Kanalni i zupčasti sjekači



Narudžbena oznaka	Širina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Šuplji sjekač TE-Y HM 2.8/28 (1)	28 mm	280 mm	1 kom	00259560
Kanalni sjekač TE-Y KM 3.6/28 (2)	36 mm	280 mm	1 kom	00259562
Kanalni sjekač TE-Y KM 2.2/28 (2)	22 mm	280 mm	1 kom	00259561
Kanalni sjekač TE-Y KMG 3.6/28 (3)	36 mm	280 mm	1 kom	00259563
Zupčasti sjekač TE-Y SKHM (4)	36 mm	250 mm	1 kom	00062893



Kombinirani komplet sjekača TE-YP



Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Sjekač TE-YP 1, komplet	2x TE-YP SM 36, 2x TE-YP FM 36	360 mm	1 kom	00282277
Sjekač TE-YP 2, komplet	2x TE-YP SM 50, 2x TE-YP FM 50	500 mm	1 kom	00282278
Sjekač TE-YP 3, komplet	2x TE-YP SM 36, 1x TE-YP FM 36, 1x TE-YP SPM 5/36	360 mm	1 kom	00282279


Poligonalni sjekači TE-SP

Vrhunska učinkovitost bez brušenja



Obični sjekač

S habanjem postaje manje učinkovit kod rušenja.



Poligonalni sjekač

Zbog novog dizajna i automatskog oštrenja njegova učinkovitost ostaje nepromijenjena tijekom cijelog životnog vijeka

3

Prednosti

- Inovativan višekutan oblik – nov samooštreći oblik
- Odlična produktivnost: stalna visoka učinkovitost kroz čitav radni vijek sjekača koja povećava efikasnost rušenja
- Ušteda troškova: nema potrebe za oštrenjem ili kaljenjem
- Manje prekida rada: manja vjerojatnost da će sjekač zapeti u betonu ili opeki
- Vrlo jednostavan za upotrebu, pokretljiv i precizan

Primjena

- Rušenje betona u zatvorenim prostorijama



Poligonalni šiljati sjekači TE-SP-SM

Narudžbena oznaka	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Šiljati sjekač TE-SP SM 36	360 mm	1 kom	2065553
Šiljati sjekač TE-SP SM 50	500 mm	1 kom	2065554
Šiljati sjekač TE-SP SM 70	700 mm	1 kom	2065555

Poligonalni plosnati sjekači TE-SP-FM

Narudžbena oznaka	Širina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Plosnati sjekač TE-SP FM 36	32 mm	360 mm	1 kom	2065556
Plosnati sjekač TE-SP FM 50	32 mm	500 mm	1 kom	2065557
Plosnati sjekač TE-SP FM 70	32 mm	700 mm	1 kom	2065558



Poligonalni lopatasti sjekači TE-SP-SPM

Narudžbena oznaka	Širina	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Lopatasti sjekač/strugalo TE-SP-SP	120 mm	500 mm	1 kom	00406783
Lopatasti sjekač TE-SP SPM 5/36	50 mm	360 mm	1 kom	00406773
Lopatasti sjekač TE-SP SPM 5/50	50 mm	500 mm	1 kom	00406774
Lopatasti sjekač TE-SP SPM 8/36	80 mm	360 mm	1 kom	00406775
Lopatasti sjekač TE-SP SPM 8/50	80 mm	500 mm	1 kom	00406776
Lopatasti sjekač TE-SP SPM 12/36	120 mm	360 mm	1 kom	00406777
Lopatasti sjekač TE-SP SPM 12/50	120 mm	500 mm	1 kom	00406778



Komplet sjekača TE-SP, kombinirani TE-SP SM-FM



Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Sjekač TE-SP SM-FM 50, komplet	2x TE-SP SM 50, 2x TE-SP FM 50	1 kom	02065653
Sjekač TE-SP SM-FM-SPM 36, komplet	2x TE-SP SM 36, 1x TE-SP FM 36, 1x TE-SP SPM 5/36	1 kom	00406781
Sjekač TE-SP SM-FM 36-50, komplet	1x TE-SP SM 36, 1x TE-SP SM 50, 1x TE-SP FM 36, 1x TE-SP FM 50	1 kom	02065652
Šiljati sjekač TE-SP SM 36 MP4	4x TE-SP SM 36	4 kom	00406768
Šiljati sjekač TE-SP SM 50 MP4	4x TE-SP SM 50	4 kom	00406769

Sjekači TE-S



Narudžbena oznaka	Pakirano po	Broj artikla
Univerzalna drška TE-S-SS	1 kom	00406786
Križni zabijač	1 kom	03100314
TE-SP-SPMK 12/50 zaobljeno - za rušenje podova	1 kom	00406783
TE-S BSPM 800 gipko - odstranjivanje linoleuma/pločica	1 kom	00406784
TE-S TT 60 željezničarski zabijač	1 kom	00406787



Obični sjekači TP-22

Za čekice za rušenje TE 804 i TP 800



Narudžbena oznaka	Duljina oštrice (najviše)	Ukupna duljina	Pakirano po	Broj artikla
Šiljati sjekač TP-22 SM 36	-	360 mm	1 kom	00013843
Šiljati sjekač TP-22 SM 50	-	500 mm	1 kom	00013844
Plosnati sjekač TP-22 FM 36	28 mm	360 mm	1 kom	00013841
Plosnati sjekač TP-22 FM 50	28 mm	500 mm	1 kom	00013842
Lopatasti sjekač TP-22 SPM 8/36	80 mm	360 mm	1 kom	00259565
Lopatasti sjekač TP-22 SPM 12/50	120 mm	500 mm	1 kom	00259568
Sabijač TP-STP 150/150	150 mm	150 mm	1 kom	00001908
Univerzalna drška TP-22 SS	-	450 mm	1 kom	00088595
Glava za zupčasti sjekač SKHM 3	60 mm	50 mm	1 kom	00088594

Poligonalni sjekač HEX28 TE-H28P SM

Samooštreći sjekač sa zapanjujućim radnim kapacitetom



NOVO

3

Primjena

- Šiljati sjekač za teško rušenje betona
- Plosnati sjekač za teško rušenje betona
- Široki plosnati sjekač za kontrolirano rušenje i površinsku obradu starog betona
- Sjekač za rušenje asfalta
- Lopatasti sjekač za razbijanje kompaktnih materijala, kao što su na primjer glina ili zemlja

Prednosti

- Brzo i jako prodiranje
- Vrhunska snaga rušenja
- Učinkovito i pouzdano samooštrenje
- Odlična kakvoća čelika za sporo habanje

Tehnički podaci

TE-H28P SM	
Prihvat	Poligonalni 28
Za upotrebu s	TE 3000

Informacije o proizvodu

Duljina	Osnovni materijali	Narudžbena oznaka	Pakirano po	Broj artikla
400 mm	Beton	Šiljati sjekač TE-H28P SM 40	1 kom	00417824
500 mm	Beton	Šiljati sjekač TE-H28P SM 50	1 kom	00417825

Poligonalni uski plosnati sjekač TE-H28P FM



Informacije o proizvodu

Duljina	Širina	Osnovni materijali	Narudžbena oznaka	Pakirano po	Broj artikla
400 mm	38 mm	Beton	Uski plosnati sjekač TE-H28P FM 40	1 kom	00417826
500 mm	38 mm	Beton	Uski plosnati sjekač TE-H28P FM 50	1 kom	00417827

Poligonalni široki plosnati sjekač TE-H28P SPM/SPMA



Informacije o proizvodu

Duljina	Širina	Osnovni materijali	Narudžbena oznaka	Pakirano po	Broj artikla
400 mm	80 mm	Beton	Široki plosnati sjekač TE-H28P SPM 8/40	1 kom	00417828
500 mm	80 mm	Beton	Široki plosnati sjekač TE-H28P SPM 8/50	1 kom	00417829