



**Sistemas cortafuego.**

**Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.**

# Espuma intumescente cortafuego CP 620

Un sólo producto para aplicaciones diversas.



### Características y beneficios

- Aplicable con dispensador DSC y boquilla mezcladora.
- Fácil de utilizar en lugares de difícil acceso.
- Instalación correcta a través de una expansión rápida en el espacio hueco.
- Se puede pintar.
- Ahorro de tiempo, pocos pasos para su instalación.
- 30 años de vida útil luego de instalado.

### Datos técnicos

**CP 620**  
a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa

<b>Color</b>	Rojo
<b>Contenido del tubo</b>	300 ml (10.2 oz)
<b>Temperatura de aplicación</b>	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
<b>Tiempo de curado</b>	Aprox. 35 seg
<b>Lista para cortar</b>	Aprox. 1 min
<b>Capacidad de expansión</b>	Hasta 1:6 veces (hasta 1.8 l)
<b>Temperatura de resistencia una vez curada</b>	-30°C a 100°C (-22°F a 212°F)
<b>Vida útil después de producción</b>	9 meses (a 20°C o 68°F en lugar seco)
<b>Características de quemado de la superficie (ASTM E 84-01)</b>	Propagación de la flama: 0 Desarrollo de humo: 15
<b>Clasificación de la transmisión de sonido (ASTM E 90-97)</b>	50

### Aprobaciones

ICBO Evaluation Service Inc.	En progreso, llamar para detalles
California State Fire Marshal	4485 - 1200 : 119
City of New York	MEA 238 - 02 - M
Características del quemado superficial (ASTM E84-01)	Propagación de la flama: 0
Desarrollo de humo	15



### Instrucciones de instalación CP 620:

1. Colocar vertical, quitar la tapa.
2. Coloque el mezclador.
3. Suelte el gatillo, hable el pistón.
4. Inserte el cartucho en el DSC.
5. Aplique CP620 desde el fondo.
6. Fije la placa.

Descripción	Contenido	Código
<b>CP 620, tubo</b>	Color rojo, contenido 300 ml (10.1 oz), volumen de cartucho 18 in <sup>3</sup> , volumen expandido hasta 108 in <sup>3</sup> .	00338725
<b>Dispensador CP DSC SHC</b>		00338720
<b>Boquilla mezcladora</b>		00338718
<b>Extensión</b>		00338716