



Sistemas de fijación a tornillo

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.

Atornilladoras

Atornilladora SD 4500	Pg. 94
Atornilladora ST 1800	Pg. 95
Accesorios para Atornilladoras	Pg. 96

Atornilladora SD 4500



Aplicaciones

- Ideal para fijaciones en drywall
- Aplicaciones diversas de acabado interior

Ventajas

- Práctico y sencillo de utilizar con una excelente comodidad
- El tope de profundidad se puede quitar rápidamente para fijación de canaleta
- El nuevo sistema de liberación rápida hace que el cambio de puntas sea más fácil que nunca
- La exclusiva salida de aire inferior mantiene el polvo alejado del área de trabajo y del operador

Información técnica

Voltaje	120 V
Potencia	740 W
Velocidad en vacío - rango	0 - 4500 rpm
Torque máx.	10 Nm
Peso	1.4 kg
Dimensiones (L x An x Al)	290 x 75 x 168 mm
Bloqueo de interruptor de control	Sí
Conmutador inversor	Sí
Interruptor de velocidad variable	Sí
Tipo de mandril	Vaso hexagonal 1/4"



Código	Contenido	Unidad de empaque	Número de ítem
SD 4500 120V	1x Atorn. Drywall SD 4500 120V	1 un	2020087

Atornilladora ST 1800



Aplicaciones

- Adosar placas metálicas a placas metálicas
- Adosar láminas metálicas a estructuras de acero o aluminio
- Adosar paneles tipo sándwich sobre estructuras de acero o madera

Ventajas

- Torque ajustable
- Atornilladora universal para una amplia gama de aplicaciones en metal
- El control del torque evita el exceso de penetración o la rotura de la cabeza del tornillo
- Función tope de profundidad para una colocación perfecta de los tornillos en serie, controlando la deformación de las arandelas










Información técnica	
Voltaje	120 V
Potencia	600 W
Peso en función del procedimiento EPTA 01/2003	1.9 Kg
Mandril	Vaso Hexagonal de 1/4"
Torque máx.	22 Nm
Velocidad en vacío - máx.	1900 rpm
Longitud del cable de alimentación	4 m
Dimensiones (L x An x Al)	308 x 72 x 265 mm
Aprobaciones	55014,61000,Según EN 50144

6



Descripción	Contenido	Unidad de empaque	Número de ítem
ST 1800 120V caja	1x Atornilladora de metal ST 1800 120V	1 un	378555

Accesorios para Atornilladoras

Descripción		SD 4500	ST 1800	Unidad de empaque	Número de ítem
Gafas de seguridad PP EY-GU C HC/AF clar		■	■	1 un	2065445
Bolso Hilti pequeño		■	■	1 un	434910
Punta S-BSC+ UNI 25/1" T (10)		■	■	1 un	2057804
Punta S-B PH 2 DRY		■	■	1 un	374703
Punta S-B PH 2 TEK		■	■	1 un	374708
Vaso magnético 5/16 corto		■	■	1 un	374641
Adaptador S-BH 50 1/4" M		■	■	1 un	257257
Vaso S-NS 1/4" M 50/2"		■	■	1 un	2039230
Vaso S-NS 3/8" M 50/2"		■	■	1 un	2039232

