

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

Винтове S-DS03 на Hilti за гипсокартон
№ Hilti-SF-DoP-013

- Уникален идентификационен код на типа на продукта: Винтове S-DS03 на Hilti за гипсокартон с широка резба
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Типът и номерът на партидата са показани на опаковката
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Приложение	Винтове за гипсокартон с широка резба
Обхват размери на продукта	Диаметър на резбата 4,0, 4,3 mm
Материал на основата и закрепван материал	Гипсокартон към дървена рамка
Състояние на основния материал	Необходима дълбочина на анкерване в дървото $\geq 20\text{mm}$
Материал на крепежните елементи, покрития	S-DD01 B: Въглеродна стомана, черно фосфатирана S-DD01 Z: Въглеродна стомана, електролитно цинкувана
Тип на главата на крепежните елементи	Тромпетна глава
Тип на резбата на крепежните елементи	Едра едноходова резба

- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Лихтенщайн

- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: не е приложимо

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 4

- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Съгласно EN 14566:2009-10 не се изискват задачи като трета страна

- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е била издадена Европейска техническа оценка: не е приложимо

- Декларираните експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Декларираните експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на огъване	Минава	EN 14566:2009-10
Корозионна устойчивост	S-DD01 B: ≥ 24 часово изпитване на корозионна устойчивост чрез напръскване със сол S-DD01 Z: ≥ 48 часово изпитване на корозионна устойчивост чрез напръскване със сол	
Съпротива на опън	$\geq 450\text{ N}$	
Реакция на огън	Клас A1, без принос за пожар	
Повърхностна твърдост	$\geq 55\text{ HRC}$	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:



Tassilo Deinzer

Ръководител на бизнес отдел "Директен монтаж"
бизнес отдел "Винтов монтаж"



Walter Hollenstein

Ръководител на "Управление на качеството",

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1 юли 2013 г.

ОБРАЗОК