

RO

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**Nr. Hilti HUS 0672-CPD-0203****1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Ancoră șurub Hilti HUS

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

A se vedea ETA-08/0307, anexa 1 - 2.

Numărul lotului: vezi ambalajul produsului.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

tip generic	ancoră șurub pentru beton
pentru utilizare în	<u>beton (C20/25 până la C50/60)</u> fisurat: Ø 6 - 14 mm nefisurat: Ø 6 - 14 mm
opțiune/categorie	Opțiunea 1
sarcină	statică, cvasi-statică, rezistență la foc
material	<u>Oțel galvanizat:</u> Exclusiv pentru utilizare la interior în condiții uscate HUS-A (cu filet exterior) : diametrul burghiului [mm] = 6 HUS-P (cu cap conic) : diametrul burghiului [mm] = 6 HUS-H (cu cap hexagonal) : diametrul burghiului [mm] = 6, 8, 10 HUS-I (cu filet interior) : diametrul burghiului [mm] = 6 <u>Oțel inoxidabil A4</u> Pentru utilizare la interior și la exterior fără condiții agresive speciale HUS-HR (cu cap hexagonal) : diametrul burghiului [mm] = 6, 8, 10, 14
interval de temperatură (dacă este cazul)	-

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Hilti Corporation, Business Unit Anchors, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): nu se aplică**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:**

Sistem 1

7. Standard armonizat: nu se aplică**8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) a eliberat Certificatul Tehnic European ETA-08/0307 pe baza ETAG 001 Partea 1, 3; EOTA TR 020, organismul notificat 0672-CPD efectuat sarcinile de terță parte prevăzute în Anexa V sub Sistem 1 și a emis Certificatul de Conformitate 0672-CPD-0203.

9. Performanța declarată:

Caracteristici principale	Metoda de proiectare	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Rezistență caracteristică la tracțiune	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-08/0307 anexa 5	ETAG 001 Partea 1, 3; EOTA TR 020 (pentru rezistența la foc)
	EOTA TR 020 (foc)	ETA-08/0307 anexa 8	
Rezistență caracteristică la forfecare	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-08/0307 anexa 6	
	EOTA TR 020 (foc)	ETA-08/0307 anexa 9	
distanță minimă între axe și distanța minimă față de margini	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-08/0307 anexa 4	
	EOTA TR 020 (foc)	ETA-08/0307 anexa 8	
deplasare pentru starea limită de serviciu	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-08/0307 anexa 7	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Raimund Zaggl
Business Unit Head
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki
Head of Quality
Business Unit Anchors

Hilti Corporation
Schaan, Iulie 2013

