

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. Hilti D 8-FV 0672-CPD-0182

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Винтов дюбел Hilti D 8-FV

2. Номер на партидата, серията или други данни, позволяващи идентификацията на продукта в сферата на строителството, според предвиденото по чл. 11 ал. 4:

Виж ETA-07/0288, приложение 1 - 3.

номер на партидата: Вижте опаковката на продукта

3. Предлагана употреба или употреби на продукта в сферата на строителството, съгласно съществуващите прилагани техническите спецификации, както е предвидено от производителя:

описание	дюбел за закрепване на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS), само като множествено фиксиране интервал на размерите на продукта : дължина на изолиране = 100 - 360 mm
за употреба при	<u>бетон (C12/15 до C50/60)</u> <u>тънки елементи бетон (C12/15 до C50/60)</u> <u>лек бетон (LAC)</u> <u>автоклавен газбетон (AAC)</u> <u>зидария</u>
опция / категория	<u>A, B, C:</u> D 8-FV 125, D 8-FV 155, D 8-FV 215 <u>D, E:</u> D 8-FV 155, D 8-FV 215
натоварване	предаване на натоварвания от засмукване от вятър
материал	<u>полиамид:</u> D-8 FV : дължина на втулката [mm] = 125, 155, 215 <u>Галванизирани стомана</u> специфичен винт : номинална дължина на винта [mm] = 98, 128, 188
температурен обхват (ако е приложимо)	-

4. Наименование, търговска марка или запазена марка и адрес за комуникация на производителя, според предвиденото в чл. 11 ал. 5:

Hilti Corporation, Филиал "Анкери", Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Както се прилага – наименование и адрес за комуникация на упълномощения представител, чието нареждане покрива задълженията, предвидени в чл. 12, ал. 2: -

6. Система или системи за акредитация или проверка на ефективността на продукта в сферата на строителството, както е установено в раздел V: Система 2+

7. Хармонизирани стандарти: -

8. В случай на обявена ефективност във връзка с продукт от сферата на строителството, за който има издадена европейска техническа оценка:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) издадено европейско техническо одобрение ETA-07/0288 за база на ETAG 014, нотифицираната структура 0672-CPD извършва действия като трета страна, посочени в Анекс V под Система 2+ и издава сертифициране на съответствието 0672-CPD-0182.

9. Обявена ефективност:

Основни характеристики	Метод на проектиране	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Характерно съпротивление на опън	ETAG 014	ETA-07/0288 приложение 7	ETAG 014
минимална стъпка и минимално разстояние от ръба	ETAG 014	ETA-07/0288 приложение 5	
гранично състояние на разстояние за експлоатационна надеждност	ETAG 014	ETA-07/0288 точка 4.2.4	
моментен коефициент на топлопроводност	-	ETA-07/0288 точка 4.2.5	TR 025
коравина на плоча	-	-	-

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:-.

10. Ефективността на сертифицирания продукт в т. 1 и 2 съответства на ефективността, обявена в т. 9.
Настоящата обявена ефективност се дава под изключителната отговорност на сертифицирания производител, упоменат в т. 4:

Подпис за сметка и от името на производителя:



Raimund Zaggl
Ръководител на филиала
Филиал "Анкери"



Seppo Perämäki
Ръководител по качеството
Филиал "Анкери"

Hilti Corporation
Schaan, Юли 2013

