

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. Hilti D-FV 0672-CPD-0167

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Дюбел за външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) Hilti D-FV

2. Номер на партидата, серията или други данни, позволяващи идентификацията на продукта в сферата на строителството, според предвиденото по чл. 11 ал. 4:

Виж ETA-05/0039, приложение 1 - 2.

номер на партидата: Вижте опаковката на продукта

3. Предлагана употреба или употреби на продукта в сферата на строителството, съгласно съществуващите прилагани техническите спецификации, както е предвидено от производителя:

описание	Винтов пластмасов дюбел, за закрепване на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS), само като множествено фиксиране - може да бъде комбинирано с допълнителни приварени плочи HDT 90 или HDT 140 - интервал на размерите на продукта, дължина на изолиране = 50 - 320 mm
за употреба при	<u>бетон (C12/15 до C50/60)</u> <u>лек бетон (LAC)</u> <u>автоклавен газбетон (AAC)</u> <u>зидария</u>
опция / категория	A, B, C, D, E
натоварване	предаване на натоварвания от засмукване от вятър
материал	<u>полиамид:</u> D-FV втулка : дължина на втулката [mm] = 120 - 350 D-FV T втулка : дължина на втулката [mm] = 160 - 390 <u>Галванизирана стомана, Неръждаема стомана A4</u> HDS-U специфичен винт : номинална дължина на винта [mm] = 105 - 335
температурен обхват (ако е приложимо)	-

4. Наименование, търговска марка или запазена марка и адрес за комуникация на производителя, според предвиденото в чл. 11 ал. 5:

Hilti Corporation, Филиал "Анкери", Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Както се прилага – наименование и адрес за комуникация на упълномощения представител, чието нареждане покрива задълженията, предвидени в чл. 12, ал. 2: -

6. Система или системи за акредитация или проверка на ефективността на продукта в сферата на строителството, както е установено в раздел V: Система 2+

7. Хармонизирани стандарти: -

8. В случай на обявена ефективност във връзка с продукт от сферата на строителството, за който има издадена европейска техническа оценка:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) издадено европейско техническо одобрение ETA-05/0039 за база на ETAG 014, нотифицираната структура 0672-CPD извършва действия като трета страна, посочени в Анекс V под Система 2+ и издава сертифициране на съответствието 0672-CPD-0167.

9. Обявена ефективност:

Основни характеристики	Метод на проектиране	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Характерно съпротивление на опън	ETAG 0014	ETA-05/0039 приложение 4	ETAG 014
минимална стъпка и минимално разстояние от ръба	ETAG 0014	ETA-05/0039 приложение 3	
гранично състояние на разстояние за експлоатационна надеждност	ETAG 0014	ETA-05/0039 точка 4.2.4	
моментен коефициент на топлопроводност	-	ETA-05/0039 точка 4.2.5	TR 025
коравина на плоча	-	ETA-05/0039 точка 4.2.6	TR 026

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:-.

10. Ефективността на сертифицирания продукт в т. 1 и 2 съответства на ефективността, обявена в т. 9.
Настоящата обявена ефективност се дава под изключителната отговорност на сертифицирания производител, упоменат в т. 4:

Подпис за сметка и от името на производителя:



Raimund Zaggl
Ръководител на филиала
Филиал "Анкери"



Seppo Perämäki
Ръководител по качеството
Филиал "Анкери"

Hilti Corporation
Schaan, Юли 2013

