

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. Hilti HVU 0756-CPD-0122

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепящ анкер Hilti HVU

2. Номер на партидата, серията или други данни, позволяващи идентификацията на продукта в сферата на строителството, според предвиденото по чл. 11 ал. 4:

Виж ETA-05/0255, приложение 1 - 4.

номер на партидата: Вижте опаковката на продукта

3. Предлагана употреба или употреби на продукта в сферата на строителството, съгласно съществуващите прилагани техническите спецификации, както е предвидено от производителя:

описание	химически/лепящ анкер,
за употреба при	<u>бетон (C20/25 до C50/60)</u> ненапукан: M8 - M30
опция / категория	Опция 7
натоварване	статично, квази-статично
материал	<u>Галванизирани стомана</u> Само за суха вътрешна употреба HVU + HAS (анкерна шпилка) : диаметър x дълбочина на анкерване = M8x80, M10x90, M12x110, M16x125M16x125, M20x170, M24x210, M27x240, M30x270 HVU + HIS-N (вътрешна втулка) : диаметър x дълбочина на анкерване = M8x90, M10x110, M12x125, M16x170, M20x205 <u>Неръждаема стомана A4</u> За вътрешна и външна употреба без специфични агресивни условия HVU + HAS-R (анкерна шпилка): диаметър x дълбочина на анкерване = M8x80, M10x90, M12x110, M16x125M16x125, M20x170, M24x210, M27x240, M30x270 HVU + HIS-RN (вътрешна втулка) : диаметър x дълбочина на анкерване = M8x90, M10x110, M12x125, M16x170, M20x205 <u>Стомана с висока устойчивост на корозия</u> За вътрешна и външна употреба при специфични агресивни условия HVU + HAS-HCR (анкерна шпилка) : диаметър x дълбочина на анкерване = M8x80, M10x90, M12x110, M16x125M16x125, M20x170, M24x210
температурен обхват (ако е приложимо)	Обхват I : -40° до +40° (кратковременно), +24° (дълговременно) Обхват II : -40° до +80° (кратковременно), +50° (дълговременно) Обхват III : -40° до +120° (кратковременно), +72° (дълговременно)

4. Наименование, търговска марка или запазена марка и адрес за комуникация на производителя, според предвиденото в чл. 11 ал. 5:

Hilti Corporation, Филиал "Анкери", Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Както се прилага – наименование и адрес за комуникация на упълномощения представител, чието нареждане покрива задълженията, предвидени в чл. 12, ал. 2: -

6. Система или системи за акредитация или проверка на ефективността на продукта в сферата на строителството, както е установено в раздел V: Система 1

7. Хармонизирани стандарти: -

8. В случай на обявена ефективност във връзка с продукт от сферата на строителството, за който има издадена европейска техническа оценка:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) издадено европейско техническо одобрение ETA-05/0255 за база на ETAG 001 Част 1, 5, нотифицираната структура 0756-CPD извършва действия като трета страна, посочени в Анекс V под Система 1 и издава сертифициране на съответствието 0756-CPD-0122.

9. Обявена ефективност:

Основни характеристики	Метод на проектиране	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Характерно съпротивление на опън	EOTA TR 029	ETA-05/0255 - HVU + HAS-...: приложение 8 - HVU + HIS-N...: приложение 10	ETAG 001 Част 1, 5
	CEN/TS 1992-4:2009, метод A	ETA-05/0255 - HVU + HAS-...: приложение 12 - HVU + HIS-N...: приложение 14	
Характерно съпротивление на срязване	EOTA TR 029	ETA-05/0255 - HVU + HAS-...: приложение 9 - HVU + HIS-N...: приложение 11	
	CEN/TS 1992-4:2009, метод A	ETA-05/0255 - HVU + HAS-...: приложение 13 - HVU + HIS-N...: приложение 15	
минимална стъпка и минимално разстояние от ръба	EOTA TR 029	ETA-05/0255 - HVU + HAS-...: приложение 7 - HVU + HIS-N...: приложение 7	
	CEN/TS 1992-4:2009, метод A		
гранично състояние на разстояние за експлоатационна надеждност	EOTA TR 029	ETA-05/0255 - HVU + HAS-...: приложение 16 - HVU + HIS-N...: приложение 17	
	CEN/TS 1992-4:2009, метод A		

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:-.

10. Ефективността на сертифицирания продукт в т. 1 и 2 съответства на ефективността, обявена в т. 9.
Настоящата обявена ефективност се дава под изключителната отговорност на сертифицирания производител, упоменат в т. 4:

Подпис за сметка и от името на производителя:



Raimund Zaggl
Ръководител на филиала
Филиал "Анкери"



Seppo Perämäki
Ръководител по качеството
Филиал "Анкери"