

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

Винтове S-DS05 на Hilti за гипсфазер
№ Hilti-SF-DoP-018

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: Винтове S-DS05 на Hilti за гипсфазер
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Типът и номерът на партидата са показани на опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Приложение	Винтове за гипсфазер
Обхват размери на продукта	Диаметър на резбата 3,9 mm
Материал на основата и закрепван материал	Метален листов профил с клас на стоманата $\geq$ S235
Състояние на основата и закрепения материал	Максимална обща дебелина на металния профил 2 x 0,5 mm
Материал на крепежните елементи, покрития	S-DS05 B: Въглеродна стомана, черно фосфатирана
Тип на главата на крепежните елементи	Лещовидна глава
Тип на резбата на крепежните елементи	Ситна едноходова резба

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Лихтенщайн

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Съгласно EN 14566:2009-10 не се изискват задачи като трета страна


8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е била издадена Европейска техническа оценка: не е приложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Декларираните експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на огъване	Минава	EN 14566:2009-10
Корозионна устойчивост	S-DS05 B: $\geq$ 24 часово изпитване на корозионна устойчивост чрез напръскване със сол	
Съпротива на опън	$\geq$ 450 N	
Реакция на огън	Клас A1, без принос за пожар	
Повърхностна твърдост	$\geq$ 55 HRC	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:



Tassilo Deinzer

Ръководител на бизнес отдел "Директен монтаж"
качеството", бизнес отдел "Винтов монтаж"



Walter Hollenstein

Ръководител на "Управление на

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1 юли 2013 г.

ОБРАЗОК