

RO

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**Nr. Hilti HVZ 0672-CPD-0047****1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Ancoră chimică Hilti HVZ

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

A se vedea ETA-03/0032, anexa 1 - 3.

Numărul lotului: vezi ambalajul produsului.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

tip generic	ancoră chimică cu piuliță de control,
pentru utilizare în	<u>beton (C20/25 până la C50/60)</u> fisurat: M10 - M20 nefisurat: M10 - M20
opțiune/categorie	Opțiunea 1
sarcină	statică, cvasi-statică
material	<u>Oțel galvanizat</u> Exclusiv pentru utilizare la interior în condiții uscate HVZ (HVU-TZ + HAS-TZ) : diametru x adâncimea de fixare = M10x75, M12x95, M16x105, M16x125, M20x170 <u>Oțel inoxidabil A4</u> Pentru utilizare la interior și la exterior fără condiții agresive speciale HVZ R (HVU-TZ + HAS-RTZ) : diametru x adâncimea de fixare = M10x75, M12x95, M16x105, M16x125, M20x170 <u>Oțel rezistent la coroziune</u> Pentru utilizare la interior și la exterior în condiții agresive speciale HVZ HCR (HVU-TZ + HAS-HCR-TZ) : diametru x adâncimea de fixare = M10x75, M12x95, M16x105, M16x125, M20x170
interval de temperatură (dacă este cazul)	-40°C până la +80°C (termen scurt), +50°C (termen lung)

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Hilti Corporation, Business Unit Anchors, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): nu se aplică**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:**

Sistem 1

7. Standard armonizat: nu se aplică**8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) a eliberat Certificatul Tehnic European ETA-03/0032 pe baza ETAG 001 Partea 1, 5, organismul notificat 0672-CPD efectuat sarcinile de terță parte prevăzute în Anexa V sub Sistem 1 și a emis Certificatul de Conformitate 0672-CPD-0047.

9. Performanța declarată:

Caracteristici principale	Metoda de proiectare	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Rezistență caracteristică la tracțiune	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-03/0032 anexa 7	ETAG 001 Partea 1, 5
Rezistență caracteristică la forfecare	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-03/0032 anexa 8	
distanță minimă între axe și distanță minimă față de margini	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-03/0032 anexa 6	
deplasare pentru starea limită de serviciu	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-03/0032 anexa 7, 8	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Raimund Zaggl
Business Unit Head
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki
Head of Quality
Business Unit Anchors

Hilti Corporation
Schaan, Iulie 2013

