

RO

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. Hilti HKD 0672-CPD-0036

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Diblu compact Hilti HKD

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

A se vedea ETA-02/0032, anexa 1 - 2.

Numărul lotului: vezi ambalajul produsului.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

tip generic	ancoră de expansiune cu controlul deformării, diblu compact
pentru utilizare în	<u>beton (C20/25 până la C50/60)</u> nefisurat : M8 - M20
opțiune/categorie	Opțiunea 7
sarcină	statică, cvasi-statică
material	<u>Oțel galvanizat:</u> Exclusiv pentru utilizare la interior în condiții uscate HKD (profilat la rece, cu buză) : M8, M10, M12, M16, M20 HKD-woL (profilat la rece, fără buză) : M8, M10, M12, M16, M20 HKD-S (prelucrat mecanic, cu buză) : M6, M8, M10, M12, M16, M20 HKD-E (prelucrat mecanic, fără buză) : M6, M8, M10, M12, M16, M20 <u>Oțel inoxidabil A4:</u> Pentru utilizare la interior și la exterior fără condiții agresive speciale, mediu industrial sau marin permis HKD-ER (prelucrat mecanic, fără buză) : M6, M8, M10, M12 HKD-SR (prelucrat mecanic, cu buză) : M6, M8, M10, M12
interval de temperatură (dacă este cazul)	-

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Hilti Corporation, Business Unit Anchors, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): nu se aplică**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:**

Sistem 1

7. Standard armonizat: nu se aplică**8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) a eliberat Certificatul Tehnic European ETA-02/0032 pe baza ETAG 001 Partea 1, 4, organismul notificat 0672-CPD efectuat sarcinile de terță parte prevăzute în Anexa V sub Sistem 1 și a emis Certificatul de Conformitate 0672-CPD-0036.

9. Performanța declarată:

Caracteristici principale	Metoda de proiectare	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Rezistență caracteristică la tracțiune	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-02/0032 • HKD-(woL) : anexa 9 • HKD-S(R) : anexa 8 • HKD-E(R) : anexa 8	ETAG 001 Partea 1, 4
Rezistență caracteristică la forfecare	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-02/0032 • HKD-(woL) : anexa 12 • HKD-S(R) : anexa 11 • HKD-E(R) : anexa 11	
distanță minimă între axe și distanță minimă față de margini	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-02/0032 • HKD-(woL). : anexa 7 • HKD-S(R) : anexa 7 • HKD-E(R) : anexa 7	
deplasare pentru starea limită de serviciu	ETAG 001 anexa C, metoda A	ETA-02/0032 • HKD-(woL) : anexa 10, 13 • HKD-S(R) : anexa 10, 13 • HKD-E(R) : anexa 10, 13	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Raimund Zaggl
Business Unit Head
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki
Head of Quality
Business Unit Anchors

Hilti Corporation
Schaan, Iulie 2013

